

CORONA DE PERCUSIÓN MÁX.



Gran capacidad de taladro gracias al novedoso diseño estriado de la corona. Gracias a la rosca especial se consigue una seguridad total en el uso de la corona. La broca de centrado "activa" incrementa la velocidad de perforación

Ø corona mm	Longitud mm	Nº de dientes	Art. Nº	U/E
45	80	4	0632 000 45	1
50			0632 000 50	
55			0632 000 55	
68			0632 000 68	
82		8	0632 000 82	
90			0632 000 90	
100			0632 000 100	
125			0632 000 125	
150	11	0632 000 150		

Campos de aplicación

Hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

Atención

Solamente utilizar en máquinas con embrague de seguridad y mango adicional.

El portacoronas se afloja fácilmente realizando percusiones sobre una pieza de madera.



- Para maquinaria con gran potencia de percusión.
- Dientes de Widia de acero de alta resistencia.
- Corona de 80 mm de longitud para un mayor confort durante la perforación.
- La colocación asimétrica de los dientes asegura una perforación con un reducido nivel de ruidos.
- El novedoso diseño de la corona reduce el nivel de fricción y mejora notablemente la evacuación del material de perforación.
- El cambio de la broca de centrado se realiza sin necesidad de herramientas especiales.
- La corona se suministra con broca de centrado.



Ø broca mm	Longitud total mm	Art. Nº	U/E
11	135	0632 000 1	1

Broca de centrado

- Incluye pieza de sujeción.



Adaptador	Longitud total mm	Art. Nº	U/E
Compatible con SDS-Max	200	0632 000 5	1
Compatible con SDS-Max	460	0632 000 6	

Portacoronas