

DISCOS DE CORTE SPEED

- Capacidad extrema de corte (tiempos de corte muy reducidos) y larga durabilidad.
- Discos de extrema delgadez, para un corte preciso exento de rebabas y vibraciones (superficies de corte muy limpias y frías).
- Sensación agradable durante el trabajo, sin fatigar al usuario ni a la máquina.
- Pocos desperdicios y formación de polvo.
- Bajo nivel sonoro y extrema resistencia a la rotura.
- Especial para tubos de pared delgada y perfiles, chapas delgadas, chapas de carrocería, etc.

Disco de corte azul para acero

Aplicación

Corte de chapas, tubos, perfiles, cables de acero, acero de armadura, etc.



| Ø ext x espesor mm | Ø interior mm | versión | r.p.m. máx. | Art. Nº | U/E |
|--------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|-----|
| 115 x 1,0 | 22,2 | | 13.300 | 0664 101 150 | 25 |
| 115 x 1,6 | | | 13.300 | 0664 101 151 | |
| 125 x 1,0 | | | 12.200 | 0664 101 250 | |
| 125 x 1,6 | | | 12.200 | 0664 101 251 | |
| 180 x 2,0 | | | 8.500 | 0664 101 802 | |
| 230 x 2,0 | | | 6.600 | 0664 102 302 | |

Disco de corte amarillo para metales no férricos/aluminio

Aplicación

Corte de chapas, tubos, perfiles (p.e. perfiles de ventana), cubiertas de tejado, canelones, etc.



| Ø ext x espesor mm | Ø interior mm | versión | r.p.m. máx. | Art. Nº | U/E |
|--------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|-----|
| 115 x 1,5 | 22,2 | | 13.300 | 0664 121 151 | 25 |
| 125 x 1,5 | | | 12.200 | 0664 121 251 | |
| 230 x 1,9 | | | 6.600 | 0664 122 301 | |

Disco de corte verde para acero inoxidable

Aplicación

Corte de tubos, canales de ventilación, chapas, (p.e. depósitos, construcciones de chapa), tuberías, barras, armaduras de acero, perfiles y guías (en el área sanitaria), cajas y haces de cables, cables eléctricos de alta tensión, cables de acero, materiales compuestos, plásticos, etc.



| Ø ext x espesor mm | Ø interior mm | versión | r.p.m. máx. | Art. Nº | U/E | |
|--------------------|---------------|---------|-------------|---------------------|-----|---------------------|
| 50 x 1,0 | 6 | | 30.500 | 0664 130 501 | 50 | |
| 60 x 1,0 | | | 25.000 | 0664 130 601 | | |
| 76 x 1,0 | | | 20.100 | 0664 130 761 | | |
| 115 x 0,8 | 22,2 | | 13.300 | 0664 131 148 | 25 | |
| 115 x 1,0 | | | | 0664 131 150 | | |
| 115 x 1,6 | | | | 0664 131 151 | | |
| 125 x 0,8 | | | 12.200 | 0664 131 248 | | |
| 125 x 1,0 | | | | 0664 131 250 | | |
| 125 x 1,6 | | | | 0664 131 251 | | |
| 150 x 1,6 | | | 10.200 | 0664 131 501 | | |
| 180 x 1,6 | | | | 8.500 | | 0664 131 801 |
| 180 x 2,0 | | | | | | 0664 131 802 |
| 230 x 1,9 | | | | 6.600 | | 0664 132 301 |
| 230 x 2,5 | | | | | | 0664 132 302 |