

PEGAMENTO LUNAS XL



Pegamento 1 componente con módulo elástico normal para la sustitución de cristales laminados en autobuses, vehículos industriales y en general para lunas de grandes dimensiones

Características

- Formato de 600 ml para aplicar cordones de largas dimensiones.
- Alto módulo elástico para mantener la integridad estructural del vehículo.
- Muy buena resistencia al descuelgue
- Adhesivo no conductor, reduce interferencias con los equipos electrónicos, radio, teléfono móvil, GPS, etc...

Ventajas

- Permite la aplicación cómoda, en procesos largos de aplicación, como lunas de autobuses, autocares, trenes y en general lunas de grandes dimensiones.
- No descuelga en largos cordones verticales, facilita la perfecta colocación del cristal.
- Mínimo residuo.

Beneficios

- En las grandes lunas ahorramos tiempo y evitamos riesgo de formación de piel al aumentar la cantidad de producto a aplicar.
- Producto formulado específicamente para lunas de grandes dimensiones.

Descripción	Contenido ml	Art. Nº	U/E
Bolsa pegamento lunas XL	600	0890 023 760	1/16
Limpiador activo	500	0890 024 1	1/12
Imprimación vario stick con pincel	10	0890 024 010	1/12
Imprimación vario	20	0890 024 020	1/25
Imprimación vario	100	0890 024 100	1/12

Datos técnicos	
Base química	Prepolimeros de poliuretano
Color	Negro
Residuo seco	> 98%
Temp. Aplicación	+10°C a +40°C
Tiempo de trabajo	25 min < de 30° C * / 15 min > de 30° C *
Velocidad endurecimiento	> 4 mm/48h*
Resistencia tracción-cizallamiento	9 ± 1N/mm ²
Alargamiento rotura (DIN 53504)	5 N/mm ²
Termo-resistencia corto plazo	> 500%
Tiempo de salida sin airbag	3h
Tiempo de salida con airbag	6h

Datos técnicos Varioprimer	
Color	Negro
Densidad	0,930 gr/cm ³
Temperatura de aplicación	+10°C hasta +40°C
Caducidad abierto	Máx. 72 horas
Tiempo secado para aplicar PUR encima	15 min.
Velocidad endurecimiento	> 4 mm/48h*

(*) A 23°C/50% humedad relativa.

Nota: Para evitar problemas de adhesión preparar la superficie y utilizar el limpiador **Art. Nº 0890 024 1** y la imprimación vario **Art. Nº 0890 024/010/020/100**.

Antes de aplicar los productos comprobar que no estén caducados ni en mal estado. Para una perfecta adhesión aplicar el cordón perpendicularmente sobre la luna o el chasis. La imprimación reacciona con la humedad ambiente y pierde propiedades por lo que recomendamos que una vez abierto el envase se consuma como máximo en 72 horas.

Una vez el PUR ha formado piel no se debe pegar la luna porque la adhesión es deficiente.

Productos relacionados:

Pistola a batería
Art. Nº 5700 600 1

Pincel para imprimación (Isopo)
Art. Nº 0891 650

Boquillas
Art. Nº 0891 601 001 /0891 651

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.