

ALICATES UNIVERSALES



L mm	L (")	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Art. N°	U/E
160	6 1/2	3,1	2,0	10,0	16 mm ²	0714 01 554	1
180	7	3,4	2,2	12,0		0714 01 555	
200	8	3,8	2,5	13,0		0714 01 556	

Para agarrar, sujetar, cortar, alambres y cables duros y blandos

- Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil y una gran precisión al agarrar y cortar distintos elementos.
- Cuchilla extralarga para poder cortar alambres y cables más gruesos.
- Mango ergonómico y antideslizante con el cuello estrecho para poder usar en lugares estrechos. Óptima transmisión de fuerza.

Norma: DIN ISO 5746.

Cuchilla de corte lateral: endurecida por inducción.

Superficie de sujeción: idóneo para sujetar materiales redondos.

Acabado: cromado.

Articulación: integrada.

ALICATES DE CORTE LATERAL



L mm	L (")	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø mm	Art. N°	U/E
140	5 1/2	4,0	3,1	2,0	1,5	0714 01 551	1
160	6 1/4		3,4	2,5	2,6	0714 01 552	
180	7		3,8	2,7	2,5	0714 01 553	

Para el corte de alambres muy duros, duros y blandos

- Corte limpio y de precisión con el mínimo esfuerzo.
- Herramienta de acero de alta calidad que garantiza una larga vida útil incluso en condiciones duras de uso.
- Diseño ergonómico y antideslizante con el mango en forma de cuello estrecho para unas condiciones de trabajo y una transmisión de fuerza óptima.

Norma: DIN ISO 5749.

Cuchilla: endurecida por inducción para todo tipo de alambres.

Acabado: cromado.

Articulación: superpuesta.