

SARGENTO LIGERO



Apertura max.	Alcance sujeción	Riel mm	Peso aprox. kg	Art. N°	U/E
120 mm	80 mm	205 X 20 x 5	0,260	0714 679 120	1
200 mm		285 X 20 x 5	0,320	0714 679 200	

Campos de aplicación



Sistema basculante de patín que permite adaptarse a superficies irregulares.

Campos de aplicación

Práctico incluso para trabajar con una sola mano.

Para sujeción de regles, unión de armarios, cornisas, guarnecidos o jambas por ambos lados del marco, etc.

Sargento especialmente ligero fabricado con magnesio para trabajos de sujeción ligeros en superficies sensibles

Características

- Brazo fijo y deslizable fabricados con magnesio bajo el proceso de fundición a presión.
- Sujeciones aún más rápidas y seguras.
- Especialmente práctico cuando se necesita poner y quitar rápidamente un gran número de tornillos de apriete.
- Con el brazo de palanca se alcanzan rápidamente grandes presiones con el mínimo esfuerzo.

Ventajas

- El mecanismo de trinquete, en combinación con el sistema excéntrico y el brazo móvil dentado, garantizan una sujeción dosificada y segura también contra vibraciones.
- Resistente al desgaste y especialmente duradero.
- La posición final de la palanca girada

Beneficios

- La ligereza de estos sargentos permite llevar a la obra un mayor número de ellos.
- Permite aligerar el peso de la caja de herramientas habitual en un trabajo de montaje.
- Excelente herramienta de apriete que permite la sujeción de piezas en posiciones difíciles.