

## ATORNILLADOR RÁPIDO



**Atornillador muy ligero y manejable especialmente óptimo para el montaje de placas cartón-yeso. Suministrado en caja de cartón con adaptador y cable**

**S 50-TB**  
**Art. N° 0702 050 0**

### Características

Ergonómico y con tan solo 1 kg de peso.  
Interruptor regulable y muy ancho.  
Embrague por tope de profundidad regulable.  
Cable desconectable por anclaje rápido.  
Clip para cinturón.  
Cargador compatible  
**Art. N° 0702 051 100**

### Ventajas

Comodidad y fácil uso en trabajos de alta cantidad de tornillos (Ej. Atornillado de placas cartón yeso). Perfecto control de la velocidad y excelente acabado de los trabajos. Posibilidad de dejar las manos libres y se guarda fácilmente en la caja de herramientas, separando el cable.

### Beneficios

Reduce el cansancio del operario por continua exposición al apriete. Evita la rotura de materiales, incluso los más delicados. Menos accidentes por caída de la máquina y rápido cambio del cable en caso de avería.

### Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Contenido		
Descripción	Art. N°	U/E
Atornillador S 50-TB	<b>0702 050 X</b>	1
Tope de profundidad	<b>0708 050 002</b>	
Portapuntas magnético 1/4"L:50 mm	<b>0614 176 754</b>	
Cable anclaje rápido L: 4 metros	<b>0708 315 032*</b>	

\*Opcional: Cable L: 6 metros, **Art. N° 0708 315 039** U/E:1

Datos técnicos	
Voltaje	230 V / 50 Hz
Potencia absorbida	500 W
Potencia emitida	255 W
Velocidad en vacío	0 - 4.650 rpm
Anclaje	1/4" E 6,3
Ø Máx. Tornillo	5 mm
Par de fuerza	0,67 Nm
Clase de protección	□ / II
Longitud del cable	4 m
Dimensiones L x H	260 x 175 mm
Peso	1,5 kg

### Aplicación



**Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet**