

PORTABROCAS UNIVERSALES

Modelo	Descripción	Rosca acople(1)	Ø apertura mm	Apto giro izq.	Apto percusión	Tipo material	Campo de aplicación	Llave	Art. N°	U/E
	Portabrocas con llave	1/2" - 20 UNF	1,5 - 13	Si	Si	Metálico	Universal	A	0692 212 132	
		5/8" - 16 UNF	3 - 16	-				B	0692 158 162	
	Portabrocas con llave	DIN B16	1,5 - 13	Si	Si	Metálico	Taladros de columna	A	0692 838 136	
			3 - 16					B	0692 838 137	
	Portabrocas rápido	DIN B16	1 - 13	Si	Si	Metálico	Taladros de columna	-	0692 838 138	
			3 - 16						0692 838 139	
	Portabrocas rápido 1 cuerpo	1/2" - 20 UNF	1 - 10	Si	Si	Metálico	Máquina con autobloqueo (2)	-	0708 325 002	
			1,5 - 13						0692 838 135	
	Portabrocas rápido 2 cuerpos	3/8" - 24 UNF	1 - 10	Si	Si	Metálico	Máquina con autobloqueo (2)	-	0692 838 133	1
		1/2" - 20 UNF	1 - 10						0692 838 134	
			1,5 - 13						0692 812 132	
	Portabrocas rápido con bloqueo	1/2" - 20 UNF	1 - 13	Si	Si	Metálico	Máquinas eléctricas (3)	-	0692 412 132	
	Portabrocas con llave	SDS-plus	2,5 - 13		Si	Metálico	Taladro percutor martillo. Sin adaptador	A	0692 210 133	
	Portabrocas mini	1/4" - Hex.	0,4 - 6	Si	-	Aluminio	Wibos + S 10-A	-	0713 92 04	

1. No en todos los portabrocas se indica la medida de la rosca del portabrocas. Para mayor seguridad es aconsejable medir el diámetro de acople: 1/2" = 12,7 mm 3/8" = 9,5 mm 5/8" = 15,9 mm B16 = 15,7 mm

2. Máquinas en las cuales el eje queda bloqueado al parar de girar.

3. Portabrocas que ofrece un rendimiento excelente tanto en rotación como en percusión, ideado especialmente para máquinas eléctricas de potencia superior a 500 W.

Los portabrocas específicos para cada máquina Würth, deben consultarse en el INFO correspondiente o en el despiece de la máquina.

Accesorios



Descripción	Acople máquina	Acople portabrocas	Art. N°	U/E
Adaptador Scompatible con SDS Plus para portabrocas	Compatible con SDS - Plus	1/2"-20 UNF	0692 210 120	1



Descripción	Tipo	Ø pivote mm	Art. N°	U/E
Llaves para portabrocas universales	A	6	0692 16 110	1
	B	8	0692 18 110	