

TALADRO PERCUTOR MARTILLO



*Portabrocas cilíndrico con adaptador

Potente percutor con sistema de reducción de vibración activo. Ideal para trabajos de larga duración. Equipado con portabrocas intercambiables y 3 brocas compatibles con sistema SDS en práctico maletín de transporte Würth SYSKO 8.4.2

H 28-MLS POWER
Art. N° 5708 204 2

Características

Sistema activo de reducción de vibraciones.
Portabrocas intercambiable: compatible con SDS y cilíndrico.
Taladro, percutor y martillo, todo en uno.
Interruptor electrónico con bloqueo.
Salida del cable en forma esférica.

Ventajas

Cambio sencillo de broca convencional a broca de anclaje rápido sin necesitar herramientas. Fácil adaptación a distintos tipos de trabajo de taladro y cincelado, con posibilidad de orientar la posición del cincel. Cómoda regulación de la velocidad, y bloqueo para trabajos de rotación fija, con función de cambio de sentido de giro.

Beneficios

Reduce la fatiga del operario, permitiendo más tiempo de utilización.
Evita bajas por lesiones. Mejora la productividad/tiempo de las tareas a realizar.
Reducción de la rotura del cable, una de las causas más comunes de avería.

Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Contenido			
Descripción	Cant.	Art. N°	U/E
Taladro percutor martillo H 28-MLS		5708 204 X	1
Portabrocas compatible con SDS plus		0708 543 076	
Portabrocas cilíndrico con adaptador*		0702 226 001	
Mango adicional		5808 203 100	
Broca ZEBRA® longlife Quadro-L Ø 6 x 165 mm	1	0648 056 016	2
Broca ZEBRA® longlife Quadro-L Ø 8 x 165 mm		0648 058 016	
Broca ZEBRA® longlife Quadro-L Ø 10 x 165 mm		0648 051 016	
Spray de mantenimiento 100 ml		-	1
Maletín vacío 8.4.2		5581 011 000	

Datos técnicos		
Voltaje	230 V / 50 Hz	
Potencia absorbida	850 W	
Velocidad en vacío	0 - 1.300 rpm	
Fuerza de percusión	3,2 Julios	
N° de percusiones/min	0 - 4.000	
Nivel de vibración según EN 60745	11 m/s ² (K=1.5)	
Ø máx. taladro en:	Hormigón y mampostería	28 mm
	Metal	13 mm
	Madera	30 mm
	Corona mampostería	68 mm
Ø óptimo en hormigón y mampostería	6 - 18 mm	
Anclaje	Compatible con SDS plus	
Clase de protección	□/ II	
Longitud del cable	4 m	
Peso	3,1 kg	

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet

Artículos relacionados:

Brocas percusión compatibles con SDS-Plus

Art. N° 0648 ...

Cinceles compatibles con SDS-Plus

Art. N° 0648 ... / 0647