

## RADIAL ANGULAR



**Radial de Ø115 mm y 750 W. La más compacta y ligera de su categoría, adecuada para trabajos ligeros de corte y desbaste. Suministrada en caja de cartón.**

**EWS 7-115 Basic**  
**Art. N° 5707 016 0**

Contenido		
Descripción	Art. N°	U/E
Radial angular EWS 7-115 Basic	<b>5707 016 X</b>	1
Visera de protección Ø115 mm	<b>5807 001 022</b>	
Mango auxiliar	<b>0708 414 037</b>	
Centrador del disco	<b>0708 480 059</b>	
Tuerca sujeción disco	<b>0708 445 031</b>	
Llave tetones para tuerca	<b>5807 001 036</b>	

Datos técnicos	
Voltaje	230 V / 50-60 Hz
Potencia absorbida	750 W
Potencia emitida	475 W
Velocidad en vacío	11.500 rpm
Ø Máximo del disco	115 mm
Rosca del eje	M14
Clase de protección	□ / II
Longitud del cable	4 m
Peso	1,8 Kg

### Aplicaciones



### Características

Compacta y ligera.  
Botón bloqueo cambio de disco.  
Motor de alta fiabilidad.  
Visera orientable sin herramientas.  
Tuerca sujeción disco con llave.  
Mango auxiliar.  
Antiarranque en caso de pérdida de corriente.

### Ventajas

Fácil manejo y acceso a lugares de reducido espacio, sin apenas esfuerzo.  
Rápido cambio de disco y preparación para diferentes trabajos. Fenomenal respuesta de potencia. Buena seguridad en el agarre durante el manejo.

### Beneficios

Mayor productividad en trabajos ligeros con reducción del cansancio del operario.

### Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

**Artículo relacionado:**  
**Visera de protección 125 mm**  
**Art. N° 5807 002 003**  
**U/E: 1**

**Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet**