

## CORTADORA DE AZULEJOS WAC 130



**Mesa de corte refrigerada por agua especialmente diseñada para trabajos profesionales de gran acabado y alta precisión de corte con disco diamantado en materiales como: porcelanato, mármol, granito, cerámica, azulejos, etc.**

**WAC 130**  
**Art. N° 0701 401 3**

### Características

- Permite cortar piezas de hasta 130 cm.
- Cabezal de corte inclinable hasta 45° para realizar ingletes.
- Movimiento del cabezal de corte por sistema de guía con manivela.
- Sistema de refrigeración de disco mediante bomba de agua.
- Manguera de refrigeración ajustable y con caudal regulable.
- Guía de corte con regla milimetrada angular.
- Perfil de aluminio con regulación en las patas de hasta 30 cm.
- Brazos laterales de aluminio y soportes para sujetar la pieza.
- Fabricada 90% materiales con propiedades antioxidantes y 10% tratado con pintura epoxi polyester.
- Dotada con patas plegables, ruedas y asas de transporte.

### Ventajas

- Corte perfecto en piezas de grandes formatos.
- Refrigeración del disco de corte mediante bomba de agua.
- Realiza cortes diagonales con gran precisión.
- Permite equilibrar la máquina en suelos irregulares.
- Movimiento de corte a través de sistema de guía con manivela.
- Es posible trabajar con la máquina apoyada al suelo o en cualquier superficie con las patas plegadas.
- Fácil transporte.

### Beneficios

- Evita fatiga del operario por posiciones incómodas de trabajo.
- Larga vida útil.

### Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Contenido		
Descripción	Art. N°	U/E
Mesa de corte WAC 130	<b>0701 401 X</b>	1
Disco de corte Ø 250 mm	-	
Regla graduable	<b>0707 401 212</b>	
Llave tipo Hexagonal (SW 30,20,13 y 17), llave 10 y punzón	<b>0707 410 022</b>	

Datos técnicos	
Potencia Absorbida	1500 W / 2 CV
Voltaje	230 V
Velocidad del motor	2800 R.P.M.
Potencia Bomba de refrigeración	50 W
Voltaje Bomba de refrigeración	230 V
Diámetro del disco	250 mm
Diámetro orificio central del disco	25,4 mm
Longitud de corte max.	1300 mm
Grosor de corte a 90° max.	50 mm
Grosor de corte a 45° max.	40 mm
Capacidad bandeja para agua	49 L
Dimensiones (LxAxH) mm	1990x612x1300
Peso neto sin agua	90 Kg

### Aplicación



Corte recto 90°



Corte a inglete 45°

**Artículos relacionados: Disco de corte Art. N° 5526 870 253. U/E: 1**  
**Sargento Rápido Art. N° 0714 662 150. U/E: 1**

**Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet**