

PISTOLA DE TERMOFUSIÓN



Potente encoladora eléctrica adecuada para trabajos de montaje, reparación, fijación y decoración

HKP 300-E
Art. N° 5707 200 1

Características

Compacta y ligera.
Gatillo ergonómico.
Temperatura regulable.
Calentamiento rápido.
Dispensador de cola regulable.
Boquilla intercambiable.
Interruptor con indicador de apagado/encendido.

Ventajas

Fácil de manejar. Gatillo largo que se ajusta perfectamente a la mano. La fusión y temperatura de aplicación puede variar según la cola, la HKP 300-E ofrece la posibilidad de ajustar individualmente la temperatura para trabajar con un mayor rango de colas. Dosis exactas gracias a la regulación del dispensador con final de carrera.

Beneficios

Trabajo cómodo y sin esfuerzo, menor cansancio del operario. Múltiples aplicaciones con una sola máquina. Ahorro de material.

Garantía

1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Contenido			
Descripción	Cantidad	Art. N°	U/E
Pistola termofusión HKP 300-E	1	5707 200 X	1
Boquilla redonda	2	5807 200 008	
Maletín vacío	1	0955 702 623	

Datos técnicos	
Voltaje	230 V / 50 Hz
Potencia	300 W
Rango de temperatura	120 - 230 °C
Rendimiento de fusión cola	1 - 1,5 Kg/h
Dimensiones (L x A x H)	280 x 50 x 210 mm
Ø máx. del adhesivo termofusible	12 mm
Longitud del cable	2,5 m
Peso	0,6 Kg

Productos relacionados				
Barras de cola				
Tipo de cola	Cola extra fuerte	Cola fuerte	Cola universal	Cola standard
Color	Marrón claro	Amarillo	Negro	Transparente
Longitud	195 mm	195 mm	180 mm	180 mm
Diámetro Ø	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm
Cantidad barras	10 aprox.	26 aprox.	29 aprox.	55 aprox.
Peso	180 g	500 g	500 g	1 kg
Art. N°	0890 100 050	0890 100 057	0890 100 058	0890 100 053
U/E	1			
Propiedades				
Dureza	++	++	++	+
Pegado	++	++	+++	+
Eliminación	+	+	++	+

+++ = muy bueno ++ = bueno + = satisfactorio

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet