

## ATORNILLADOR RÁPIDO A BATERÍA



PICK YOUR POWER

**Atornillador con embrague de tope de profundidad regulable exteriormente, diseñado para el trabajo de paredes de cartón-yeso en construcción seca. Disponible en dos versiones, completo con dos baterías o versión Box, siempre en práctico maletín de transporte Würth**

### TBS 12-A

**Art. N° 5700 122 2**

### TBS 12-A BOX

**Art. N° 5700 122 01**

Contenido del maletín				
Descripción	Cant.	Art. N°	Art. N°	U/E
Atornillador rápido TBS 12-A	1	<b>5700 122 2</b>	-	1
Atornillador rápido TBS 12-A Box (sin baterías ni cargador)		-	<b>5700 122 01</b>	
Batería 12 V 2.0 Ah Li-Ion	2	<b>5700 996 215</b>	-	
Cargador baterías AL 30-II	1	<b>5700 896</b>	-	
Maletín vacío 8.4.2		<b>5581 011 000</b>	-	
Maletín vacío 4.4.2		-	<b>5581 021 000</b>	

Datos técnicos	
Batería	12 V 2.0 Ah Li-Ion
Velocidad en vacío	0 - 3.000 rpm
Par máximo de trabajo	3 Nm
Ø Máximo tornillo	4 mm
Portaherramientas	¼" Hexagonal
Dimensiones L x A x H	235 x 55 x 180 mm
Peso con batería	0,8 Kg

Accesorios compatibles		
Descripción	Art. N°	U/E
Power pack 12 V cargador + 2 x 2 Ah	<b>5703 200 121</b>	1
Power pack 12 V cargador + 2 x 4 Ah	<b>5703 200 140</b>	
Batería 12 V 4.0 Ah Li-Ion	<b>5700 996 400</b>	

### Características

Potente motor EC sin escobillas. Ligeró, compacto y muy ergonómico. Mango en superficie soft-grip. Tope de profundidad externo ajustable. Portapuntas magnético de ¼" Hex. Iluminación led desde la base. Indicador de carga de la batería. Protección por sobrecalentamiento o sobrecarga. Batería 12 V 2,0 Ah de Li-Ion. Cargador compatible  
**Art. N° 0702 051 100**

### Ventajas

Menos consumo de batería y hasta el doble de vida que un motor convencional. Menos mantenimiento. No se desprende la punta y se regula fácilmente en fracciones de avance de 0,25 mm. Protege la batería y el motor. Evita que se escape la máquina. Batería compatible con gama de 12 V y también 10,8 V.

### Beneficios

Reduce las bajas por lesiones articulares. Mayor vida útil. Evita dañar materiales y acabados. Inversión menor que en máquinas de alto rendimiento.

### Garantía

1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

**Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet**