

RECEPTOR LÁSER UNIVERSAL LRU 18



Receptor universal para láser rotativo y lineales tanto para láser rojos y verdes.

- Detecta rayos láser rotativos y de líneas.
- Tiene la capacidad de trabajar a grandes distancias.
- Carcasa de caucho para la protección de golpes.
- Doble pantalla LCD frontal y trasera y pantalla LED frontal de lectura.
- Imantado para ser fijado directamente a cualquier superficie metálica de manera vertical y horizontal.
- Evita la perturbación por otras fuentes de luz, por ejemplo el sol o las luces de advertencia.
- Detección inmediata desde el primer contacto con el rayo láser.
- Es ideal para trabajos de construcción, reformas, fontanería, instalación.
- Para aplicaciones en interior y exterior.
- Compatible con los niveles láser Würth y otros fabricantes.
- Gracias a su pantalla intuitiva y su simbología en los botones se hace fácil trabajar.
- Es posible leer en la parte frontal y posterior del receptor.
- Grado de protección IP 67 (resistente al agua y al polvo).
- Señal acústica ajustable.
- Con indicador de nivel de batería.

Art.Nº	5709 300 452
U/E	1
Zona de recepción	60 mm
Ángulo de recepción	± 40°
Longitud de onda	450 a 800 nm
Recepción color	Rojo y verde
Precisión de indicación	± 1 mm (fino)
	± 2 mm (medio-estándar)
	± 3 mm (grueso)
Alcance máximo	Láser rotativo: radio 400 metros
	Láser de línea: distancia 60 metros
Temperatura de uso	-10°C hasta +50°C
Grado de aislamiento	IP 67
Batería	1 AA (Art. N° 0827 112)

Contenido

Soporte receptor, guía rápida de instalación, manual de usuario en CE, instrucciones de seguridad y una batería AA.

Disponible en gestión de flotas ORSY®fleet

Accesorio:
Soporte para LRU 18
Art. N° 5709 300 910