

MONO PROTECCIÓN PINTAR TIPO 5 + 6



Talla	Altura total cm	Contorno pectoral cm	Art. Nº	U/E
M	168 - 176	92 - 100	0899 021 212	1/25
L	174 - 182	100 - 108	0899 021 213	
XXXL	194 - 200	124 - 132	0899 021 216	

Aplicaciones:

Talleres de automoción, en especial trabajos de pintura y tratamiento de superficies, operaciones en el tratamiento de amianto, industria de la construcción, minería, industria química, industrias gráfica, carpintería, limpieza industrial, agricultura, medicina, industria farmacéutica, limpieza de tanques, salas blancas y operaciones de mantenimiento en la industria en general.

Certificado Riesgos Complejos

EPI Cat. III Tipo 5 y 6

Protección efectiva aniestática contra químicos, suciedad, polvo y agentes infecciosos

- Antiestático, conforme a EN 1149: 1, evita cargas electro-estáticas, minimizando así los riesgos de ignición.
- Con goma elástica en la capucha, puño, tobillo y espalda.
- Con cierre de cremallera con solapa de protección anti-rayadas.
- Libre de pelusas, ideal para el campo de la pintura
- Resistente a la rotura y al desgaste, incluso cuando está mojado
- Ligero y cómodo, gran libertad de movimientos.
- Resistente a la inflamabilidad
- Protección efectiva al tratar con barnices y pinturas, protección de los bajos, lubricantes, espumas de poliuretano, productos químicos, ácidos suaves y bases. Cuando se encuentra en áreas con polvo, vapor, hollín y humedad.
- Puede utilizarse para la eliminación de amianto.



Categoría III



EN 13982-1:2004/A1:2010
Tipo 5: Protección química frente a partículas sólidas suspendidas en el aire.



EN 13034:2005+A1:2009
Tipo 6: Protección frente a agentes químicos.



EN 1149-5:2008
Protección con disipación electrostática.



EN 1073-2:2002
Protección frente la contaminación radioactiva.



EN 14126:2003+AC:2004
Protección contra agentes infecciosos