

MULTIPURPOSE, ADHESIVO PU



Principales ventajas:

- Excelente poder adhesivo.
- Homologación D4.
- Rápido endurecimiento.
- Gran fuerza de unión y elasticidad.
- Libre de solventes y sin olor.
- Una vez seco se puede pintar y lijar.
- Soporta temperaturas de hasta 110 °C.
- Adecuado para adherir Madera, corian, mármol, metal, entre otros.

Descripción del producto

Muy rápido y de alto poder adhesivo con homologación D4.

Características

- Homologación D4.
Probada resistencia al agua por cumplimiento de la norma EN 204 por IFT.
- Rápido endurecimiento. En aproximadamente 15 minutos está seco y se puede manipular.
- Gran fuerza de unión y elasticidad. Para todo tipo de trabajo en exterior por su resistencia a cambios bruscos de temperaturas y humedad.
- Zona de aplicación. Madera, corian, mármol, metal, entre otros.
- Libre de solventes y sin olor.
- Una vez seco se puede pintar y trabajar sobre el mismo.
- Compatible con el polietileno.
- Soporta temperaturas de hasta 110 °C.

Instrucciones de uso

- Las superficies donde va a ser utilizado tienen que estar limpias de grasas y polvo.
- Se tiene que aplicar en pequeños pegotes o con ayuda de una espátula, extendiendo dependiendo del material 150-200 gr/m aprox.
- Cuando se utiliza en materiales no porosos es recomendable humedecer con agua ligeramente la zona para una mejor unión antes de aplicar el producto.
- La unión entre las piezas después de humedecidas se hará pasados 5 minutos y se aplicará presión durante al menos 15 minutos para su perfecta unión.

Aplicaciones

- En puertas de casa, escaleras, pasamanos, piedras, ventanas de metal, contraventanas, paneles plástificados y en general en todos los materiales y trabajos de instalación.
- En exterior para muebles de jardín, casas de madera, forrados de suelo con madera IPE (para piscinas), pérgolas y mobiliarios de barcos de madera.

MULTIPURPOSE, ADHESIVO PU

Datos técnicos:

Base	Poliuretano
Peso específico	1,52 g/cm ³
Viscosidad (EN 542 a +20°C)	Viscosidad media
Tiempo de formación de piel (a 20°C y 60% humedad)	10 minutos/superficies húmedas 5 minutos
Fuerza inicial con 150 - 200 gr de aplicación	15 minutos a 20°C
Secado total (horas)	24 a 20°C con 2,5mm de grosor
Poder de presión	10 kp/cm ²
Resistencia	Holz/Holz 10,0 mm ² norma EN 204 AL/AL 14,5 N/mm a DIN 53 254 a 20°C
Usar en temperaturas de	7°C a 30°C
Caducidad	12 meses

Descripción	Contenido	Color	Art. No.	U/E
Multipurpose, Adhesivo PU	310 mL/470 gr	Beige	0893 100 110	1