

## SUORITUSTASOILMOITUS

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero:

Würth lyöntiankkuri W-ED 09040106, 090401008, 0904010081, 090401010, 090401012, 090401016  
0904010120, 0904040

Toimittaja no : 363

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään

**ETA-05/0120 liite B2**  
**Eränumero: Katso pakkaus**

3. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

<b>Tuotetyppi</b>	muodonmuutoskontrolloitu ankkuri, perustuu laajenemiseen, lyöntiankkuri
<b>Optioluokka</b>	ETAG 001-06
<b>Kuormitus</b>	staattinen, kvasistaattinen
<b>Käyttökohteille</b>	halkeillut ja halkeilematon betoni (C20/25 - C50/60) halkeilematon : M8 - M20
<b>Materiaali</b>	<p><u>sinkitty teräs</u> kuivat sisätilat, koot: W-ED: M6x30 W-ED; W-ED kauluksella: M8x30; 8x40; M10x40;M12x50; W-ED kauluksella: M10x30</p> <p><u>ruostumaton teräs (haponkestävä A4);</u> sisä- ja ulkokäyttöön, sisä- ja ulkokäyttöön, ei erityisen koviin korroosio-olosuhteisiin. koot: W-ED M6x30 W-ED; WED kauluksella M8X30;M8x40;M10x40;m12x50; M16x65</p> <p><u>erittäin kovaa korroosiota kestävä teräs (HCR);</u> koot: W-ED M6X30 W-ED;W-ED kauluksella M8x30;M8x40;M10x40;M12x50;M16x65</p>
<b>lämpötila-alue (soveltuvin osin)</b>	-

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Adolf Würth GmbH&Co.KG  
Reinhold-Würth-Str. 12-17 Künzelsau, Saksa

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei relevantti

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

7. Yhdenmukaistetut standardit:

Ei relevantti

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu Eurooppalainen tekninen arviointi:

TEKNINEN ARVIOINTIELIN: Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

EUROOPAN TEKNINEN ARVIOINTI: ETA -05/0120

EUROOPPALAINEN HYVÄKSYNTÄOHJE:ETAG 001-6

Rekisteröity tuoteasetussertifikaatti 0756-CPD on myönnetty menetelmän 2+ mukaisesti:

Asetus: Yhdenmukaisuussertifikaatti 0756-CPD-0077

Keskeiset ominaisuudet	Suunnittelumenetelmä	Suoritusaste	Harmonisoidut tekniset tiedot
Veto-ominaisuudet suora veto	ETAG 001, liite C CENTS/TS 1992-4	ETA-05/0120, liite 6 ETA-05/0120, liite 8	ETAG 001
Veto-ominaisuudet leikkaus	ETAG 001, liite C CEN/TS 1192-4	ETA-05/0120, liite 6 ETA-05/0120, liite 8	
Vähimmäiskeskio- ja vähimmäisreunaetäisyys	ETAG 029 Annex C CEN/TS 1992-4	ETA-05/0120, liite 4 ETA-05/0120, liite 4	

Kun Artiklan 37 tai 38 mukainen Tekninen Dokumentaatio tulee käytetyksi, vaatimukset tuotteelle täyttyvät:

Ei relevantti

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:



Jyrki Salmi, Tuotepäällikkö  
Würth Oy