

ISKUPORANTERÄ, PLUS QUADRO-L VARIO

Porausnopeus	●●○○
Käynnin tasaisuus	●●●●
Tarkkuus	●●●●
Vahvistamislujuus	●●●●
Käyttöikä	●●●●
Kiinnitys tapa	Plus

Halkaisija (Ø)	Pituus	Työskentelypituus	Tuotenumero	Määrä
5 mm	115 mm	50 mm	0648 055 011	2/10
5 mm	165 mm	100 mm	0648 055 016	2/10
5,5 mm	115 mm	50 mm	0648 055 511	2
5,5 mm	165 mm	100 mm	0648 055 516	2
6 mm	115 mm	50 mm	0648 056 011	2/10
6 mm	165 mm	100 mm	0648 056 016	2/10
6 mm	215 mm	150 mm	0648 056 021	2/10
6 mm	265 mm	200 mm	0648 056 026	2
6 mm	315 mm	250 mm	0648 056 031	1
6,5 mm	165 mm	100 mm	0648 056 516	2
6,5 mm	265 mm	200 mm	0648 056 526	2
6,5 mm	315 mm	250 mm	0648 056 531	2
7 mm	115 mm	50 mm	0648 057 011	2
7 mm	165 mm	100 mm	0648 057 016	2
8 mm	115 mm	50 mm	0648 058 011	2/10
8 mm	165 mm	100 mm	0648 058 016	2/10
8 mm	215 mm	150 mm	0648 058 021	2/10
8 mm	265 mm	200 mm	0648 058 026	2
8 mm	315 mm	250 mm	0648 058 031	2
8 mm	465 mm	400 mm	0648 058 046	1
10 mm	115 mm	50 mm	0648 051 011	2
10 mm	165 mm	100 mm	0648 051 016	2/10
10 mm	215 mm	150 mm	0648 051 021	2/10
10 mm	265 mm	200 mm	0648 051 026	2
10 mm	315 mm	250 mm	0648 051 031	2
10 mm	455 mm	390 mm	0648 051 045	1
10 mm	600 mm	540 mm	0648 051 060	1
10 mm	1000 mm	940 mm	0648 051 010	1
12 mm	160 mm	100 mm	0648 051 216	2/10
12 mm	210 mm	160 mm	0648 051 221	2/10
12 mm	260 mm	210 mm	0648 051 226	2
12 mm	310 mm	260 mm	0648 051 231	1
12 mm	450 mm	400 mm	0648 051 245	1
12 mm	600 mm	550 mm	0648 051 260	1
12 mm	1000 mm	950 mm	0648 051 210	1

Halkaisija (Ø)	Pituus	Työskentelypituus	Tuotenumero	Määrä
14 mm	160 mm	110 mm	0648 051 416	2
14 mm	210 mm	160 mm	0648 051 421	2
14 mm	260 mm	210 mm	0648 051 426	1
14 mm	310 mm	260 mm	0648 051 431	1
14 mm	450 mm	400 mm	0648 051 445	1
14 mm	600 mm	550 mm	0648 051 460	1
14 mm	1000 mm	950 mm	0648 051 410	1
15 mm	210 mm	160 mm	0648 051 521	1
16 mm	210 mm	160 mm	0648 051 621	1
16 mm	450 mm	400 mm	0648 051 645	1
16 mm	600 mm	550 mm	0648 051 660	1
16 mm	1000 mm	950 mm	0648 051 610	1
18 mm	250 mm	200 mm	0648 051 825	1
18 mm	450 mm	400 mm	0648 051 845	1
20 mm	250 mm	200 mm	0648 052 025	1
20 mm	450 mm	400 mm	0648 052 045	1
22 mm	250 mm	200 mm	0648 052 225	1
22 mm	450 mm	400 mm	0648 052 245	1
24 mm	250 mm	200 mm	0648 052 425	1
24 mm	450 mm	400 mm	0648 052 445	1
25 mm	250 mm	200 mm	0648 052 525	1
25 mm	450 mm	400 mm	0648 052 545	1
28 mm	250 mm	200 mm	0648 052 825	1
28 mm	450 mm	400 mm	0648 052 845	1
30 mm	250 mm	200 mm	0648 053 025	1
30 mm	450 mm	400 mm	0648 053 045	1
32 mm	450 mm	400 mm	0648 053 245	1

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla.

Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.