

LED-OTSAVALAISIN SUPRABEAM V3PRO



Tehokas otsavalaisin.

- Ainutlaatuinen johtojärjestelmä takaa parhaan mahdollisen joustavuuden, ja täysin elektroninen säätö sisältää himmennys- ja muistitoiminnon
- Kääntyvä valaisinosa
- Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia
- Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike
- 3 valotoimintoa: Vakio 130 lm, himmennin muistitoiminnolla (10–270 lm) ja teho enint. 500 lm
- Valokeila: valaisukulman säätö valaisinosaa liu'uttamalla
- Mukana tulee neljä Micro/AAA/LR03-paristoa

Tuotenumero	0827 809 619
Valoteho	270 lm
Valoteho vähintään/enintään	10/400 lm
Valaisualue	210 m
Paloaika	17 h
Paloaika vähintään/enintään	8-110 h
IP-suojaluokka	IP X4
Akun/pariston määrä	Mignon AA; LR6
Akkujen/paristojen määrä	3 kpl

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Nimike	Tuotenumero
0827 809 619	Paristo Lithium Energizer industrial	0827 112 010
	Alkaliparisto Energizer Industrial	0827 112 090
	Esiladattu NiMH-akkuparisto	0827 312 080
	LED-taskulamppu Suprabeam Q3 Classic	0827 806 130
	Suprabeam silikoninauha	0827 809 172
	Suprabeam V3 sarjan välijohto	0827 809 174
	Subrabeam V3 otsavalon pääpanta	0827 809 175
	LED-otsavalaisin Suprabeam V3air	0827 809 610
	Suojapussi otsavalaisimille	0827 809 624
	Suprabeam V3 otsavalon valaisinosa	0827 809 628
Pääpanta V3 sarjan otsavaloille sininen	0827 809 189	

Käyttöalue

Soveltuu sekä lähityöskentelyyn että pitkille etäisyyksille.