

## PELTIPORA PERFORMANCE HSS



**Uusimman sukupolven Multi Performance -spiraaliporanterät kestävät käytössä pitkään, poraavat huomattavasti nopeammin ja tasaisemmin sekä vähentävät merkittävästi purseiden muodostumista**

- Parannettu keskitys ja jopa 100 % nopeampi poraus
- Erittäin nopea leikkuu
- Nopeuttaa koko porausprosessia
- Huomattavasti pienemmät syöttövoimat
- Optimaalinen leikkuugeometria

<b>Leikkumateriaali</b>	HSS
<b>Pinnoite</b>	Pinnoittamaton
<b>Käsiteltävät materiaalit</b>	Teräs

Poran ø min/max	Varren halkaisija	Varren pituus	Pituus	Varren tyyli	Tuotenumero
4 - 12 mm	6 mm	24 mm	66 mm	3-pintainen varsi, kolmio	<b>0694 453 412</b>
4 - 20 mm	8 mm	24 mm	70 mm	3-pintainen varsi, kolmio	<b>0694 453 420</b>
4 - 20 mm	1/4 in	26 mm	72 mm	Kärjenpidin, kuusio, malli E, DIN3126	<b>0694 453 421</b>
6 - 30 mm	10 mm	24 mm	94 mm	3-pintainen varsi, kolmio	<b>0694 453 630</b>
6 - 37 mm	10 mm	24 mm	93 mm	3-pintainen varsi, kolmio	<b>0694 453 637</b>
6 - 39 mm	10 mm	24 mm	94 mm	3-pintainen varsi, kolmio	<b>0694 453 639</b>
6 - 41 mm	10 mm	24 mm	126 mm	3-pintainen varsi, kolmio	<b>0694 453 640</b>

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL Perfect	<b>0893 050 008</b>
Poraus- ja leikkuutahna Cut and Cool Perfect	<b>0893 050 010</b>