

IV kannake eristetty

Ilmanvaihtokanavien asennuksiin, eristetty putkikannake

Eristetty ilmastointisanka

- Ilmastointikanavien kannakointeihin
- Estää resonointia

Tiivistyy putkeen

- Tukeva asennus

Ei suoraa kannakkeen ja putken kosketusta



Liitäntäkierre (G)	M10, M8
Sallittu kuormitus	500 N
Lämmönkestävyys vähint./enint.	-40 - 120 °C
Materiaali	Teräs
Pinnoite	Sinkitty
Materiaali, kumiprofiili	EPDM

Soveltuu DN-nimellislevydelle (∅D)	Tuotenumero	Kappalemäärä
DN 100	0543 840 100	25
DN 125	0543 840 125	25
DN 160	0543 840 160	20
DN 200	0543 840 200	15
DN 250	0543 840 250	10
DN 315	0543 840 315	10
DN 400	0543 840 400	10
DN 500	0543 840 500	1
DN 630	0543 840 630	1