

## AKKUKULMAHIOMAKONE AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®



<b>Tuotenumero</b>	<b>5701 402 005</b>
<b>Ladattavan akun/pariston tyyppi</b>	Litium-Ioni
<b>Nimellisjännite</b>	18 V/DC
<b>Ladattavien akkujen/paristojen määrä</b>	2 kpl
<b>Ladattavan akun/pariston kapasiteetti</b>	5 Ah
<b>Kierteen tyyppi</b>	M14
<b>Karan kierteen halkaisija</b>	14 mm
<b>Kierrosluku enintään</b>	11 000 rpm
<b>Koneen paino ladattavan akun kanssa</b>	2,6 kg

Toimitussisältö tuotenumeralle	Nimike	Tuotenumero	Määrä
<b>5701 402 005</b>	Pikakiinnitysmutteri Fixtec	<b>0702 480 900</b>	1
	Akku Li-ion 18V/5,0 Ah	<b>5703 450 000</b>	2
	Akkulaturi ALG 18/6 Fast	<b>5705 860 000</b>	1
	Salkku 8.4.3, Orsy	<b>5581 012 000</b>	1
	Salkun sisäosa	<b>5801 843 402</b>	1

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Runko akkukulmahiomakoneeseen	<b>5701 402 000</b>
Runko toimitetaan pahvilaatikossa ilman akkua	

**Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti, tehokas ja hiiliharjaton akkukulmahiomakone keskiraskaisiin jyrshintä- ja katkaisutöihin**

### **Moottorin jatkuva valvonta ja sammutustoiminto**

Merkkivalo varoittaa ylikuormituksesta. Jos moottori on ylikuormittunut tai jumissa pitkään, moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin.

### **Pitkä moottorin käyttöikä**

Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Jäähdytysaukon ritilä tuo lisäsuojaa roskilta.

### **Turvallinen käyttö**

Turvakytkin ja jarrutoiminto varmistavat, että laikka pysähtyy nopeasti, kun kytkin vapautetaan.

### **Nopea työستötavan vaihto**

Pikalukitusmutterijärjestelmä ja laikansuojuksen säätö eivät vaadi työkaluja.

### **Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn**

Erittäin kompakti ja ergonominen malli, jossa on tärinävaimennettu kahva.