

PÖLYNPOISTOLAITE ASA 18 COMPACT M-CUBE®



Tuotenumero	5701 407 000
Soveltuu vähintään / enintään poranterän halkaisijalle	4 - 16 mm
Soveltuu vähintään / enintään poranterän pituudelle	100 - 160 mm
Poraussyvyys enintään / jakso	85 mm
Nimellisjännite	18 V/DC
Paino	1,6 kg

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Suodatin Asa 18 Compact	5801 407 014
Imupää Asa 18 Compact	5801 407 006



Pölynpoistolaite akkupora- vasaraan ABH 18 COMPACT

Lähes pölytön käyttö

Estää hienojakoisen porauspölyn leviämisen sisätiloihin.

Ulkoista pölynimuria ei tarvita

Laitteessa on imutoiminto. Laitte saa virtaa poravasaraa pistokeliittimen kautta.

Automaattinen imutoiminto

Imutoiminto käynnistyy automaattisesti poravasaran kytkimestä. Imu kestää noin viisi sekuntia porauksen päätyttyä. Näin laite imee kaiken pölyn eikä pölyä pääse putoamaan alas, kun poranterä vedetään pois porauskohteesta.

Estää reikien poraamisen liian syvään

Säädettävä syvyydenrajoitin, jossa mitta-asteikko.

Optimaalisesti valaistu työalue

Pohjassa oleva LED-valo estää myös varjoja teleskooppivarresta.

Soveltuu tuotteelle 5701 403 004