

AKKUPORAKONE ABS 18 COMPACT M-CUBE®



Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin

Moottorin jatkuva valvonta

Moottorin elektroninen suojaustoiminto sammuttaa moottorin jumitumisen, ylikuormituksen tai ylikuumentumisen yhteydessä.

Moottorin pitkä käyttöikä

Tehokas, vähän huoltoa vaativa hiiliharjaton EC-moottori. Pitää nopeuskäyrän vakaampana myös kuormitettuna.

Erittäin pitkä käyttöikä, vähäinen kuluminen

13 mm:n metallinen poraistukka on varustettu juotetuilla kovametallisilla puristusleuoilla. Erittäin kestävät leuat pitävät poranterän varmasti paikallaan.

Kätevään ja vaivattomaan työskentelyyn

Kevyt, pienikokoinen ja ergonominen malli

Hyvin valaistu työalue

LED-valo akun jalassa



Tuotenumero	5701 800 3
Ladattavan akun tyyppi	Litium-Ioni
Nimellisjännite	18 V/DC
Ladattavien akkujen määrä	2
Ladattavan akun kapasiteetti	5 Ah
Joutokäyntinopeus 1./2. vaihteella vähintään / enintään	0 - 600 / 0 - 1900 rpm
Vääntömomentti enintään, kova / pehmeä	60/34 Nm
Poraistukan avainväli vähintään / enintään	1,5 - 13 mm
Poraistukan kierre	1/2" - 20UNF
Suosittelu poran halkaisija enintään	Metalli 13 mm, puu 40 mm
Koneen paino ladattavan akun kanssa	1,9 kg

Toimitussisältö tuotenumeralle	Nimike	Tuotenumero	Määrä
5701 800 3	Akku Li-Ion 18V/5,0Ah M-Cube	5703 450 000	2
	Akkulaturi	5705 860 000	1
	Salkku 8.4.2, System	5581 011 000	1
	Salkun sisäosa/-lokerikko	5801 882 800	1

Kohteeseen liittyvät tuotteet	Tuotenumero
Runko akkuporakoneeseen	5701 800 0
Runko toimitetaan pahvilaatikossa ilman akkua	

Lisätarvikkeet	Tuotenumero
Kierukkaporanterä HSS DIN 338 SMART STEP	0624 930 600
Kombikierretappi HSCo Multi Performance	0658 500 600
Spiraali peltiporanterä HSS Multi Performance TiAlN	0694 458 630