

KORROOSIONESTOKAPSELI



Tuotenumero	5856 012 010
Sisältö	1 cm ³
Tiheys/ominaispaino	1 g/cm ³
Korroosionkestävyys	1 vuosi
Käsittelylämpötila minimi/maksimi	0 - 40 °C
Lämmönkestävyys enintään	82 °C

Suunniteltu suojaamaan suljetussa tilassa olevia metallipintoja korroosiolta

- Kapselista vapautuu suljettuun tilaan hajutonta korroosionestoyhdistettä muodostaen erittäin ohuen suoja-kalvon erilaisille metalleille
- Estää metallipintojen hapettumisen> erinomainen suoja sähkökomponen-teille, elektronikalle yms.
- Varastoinnin, kuljetuksen ja normaalin käytön aikaiseen suojaamiseen
- Soveltuu käytettäväksi yhdessä korroosionestokalvojen kanssa lisäsuojana
- Helppo ja nopea asentaa tuotteessa olevan kiinnitysteipin avulla
- Suojausaika 1 vuosi käyttöönotosta
- Suojattavan kohteen maksimietäisyys 60 cm
- Suojattava kohde on heti käyttövalmis kapselin poiston jälkeen
- Ei sisällä haitallisiksi luokiteltuja ainesosia