

NETTOYANT VITRES

Lave glace et anti-gel sans méthanol.



Contenu	Art.n°	Emb.
250 ml	0892 332 836	24
500 ml	0892 332 838	24
1000 ml	0892 332 840	12
5 l	0892 332 850	1
20 l	0892 332 851	1
60 l	0892 332 860	1
200 l	0892 332 880	1

Robinet

Pour	Art.n°	Emb.
5 l jerry-can	0891 307 5	1
20 l jerry-can	0891 302 03	1
60 l fut	0891 302 06	1

Mode d'emploi

Tableau de mélange		
Partie nettoyant vitres	Partie eau	Reppoussant gel jusqu'à
2	1	-30°C
1	1	-20°C
1	2	-10°C

Un rayon d'arrosage en éventail est (dépendant de la viscosité) garanti dans une proportion 1:1 jusqu'à -15°C.

SUPER NETTOYANT VITRES

Transparent et sans méthanol.

Contenu	Art.n°	Emb.
1000 ml	0892 332 91	12

Tableau de mélange		
Partie nettoyant vitres	Partie eau	Reppoussant gel jusqu'à
2	1	-30°C
1	1	-20°C
1	2	-10°C

◆ Anti-gel fiable.

Votre avantage:

- Empêche la congélation de l'installation d'essuie vitres et phares.

◆ Substances nettoyantes particulières.

Vos avantages:

- Visibilité cristalline, même en cas de saletés tenaces comme huiles ou sel d'épandage.
- Maintient son pouvoir de nettoyage complet, même après dilution.

◆ Inoffensif pour les matériaux.

Vos avantages:

- Le verre en polycarbonate ne sera pas abimé.
- Inoffensif pour laque et caoutchouc.
- Odeur de citron agréable.
- Couleur: bleue.

◆ Approprié pour tous types de voitures.

Pompe pour bidon de 60 l et 200 l

Art.n° **0891 621**

Emb.: 1 pc.

Propriétés

- Peut être utiliser avec huile pour moteur, huile diesel, huile hydraulique, anti-gel.
- 2" -jonction.
- Point d'appui très fort par anneau de verrouillage.
- Quantité: ca. 300 ml/coup.

Adaptateur

- Pour 2"-filetage large.

Art.n° **0891 621 0**

Emb.: 1 pc.

◆ Très bien approprié pour des installations de lave glaces spéciales (p.ex. Mercedes Benz).

◆ Excellentes caractéristiques nettoyantes.

◆ Transparent, avec une légère odeur de citron.