

## CAGOULE DE SOUDEUR AUTOMATIQUE "S4" TEINTE VARIABLE 9 À 13



**Cagoule à déclenchement automatique.**  
**Teinte variable de 9 à 13.**

**Art. N° 0984 743 200**

**Condit. : 1**

**Norme :**

EN 166 B, 175 B, 379.

Conforme aux normes CE, DIN, ANSI, CSA.

### Garantie :

Cellule photosensible : 1 an.

### Caractéristiques et avantages :

- Structure en polyamide nylon :
  - point de fusion à 280°C,
  - résiste aux projections, à la chaleur et aux rayons.
- Cagoule ergonomique :
  - légère (458 g),
  - protection de la tête, du front, des oreilles et du cou,
  - évacuation des fumées.
- Serre-tête grand confort :
  - 4 réglages (largeur, hauteur, inclinaison et profondeur),
  - équipé d'un bandeau anti-transpiration épais, molletonné, super absorbant.
- Champ de vision : 93 x 43 mm.
- Sécurité optimale :
  - 4 capteurs d'arc,
  - temps de commutation 0,2 s,
  - classe optique 1/1/1/2.
- Confort de travail :
  - alimentation solaire,
  - vision panoramique,
  - mode meulage.
- Cagoule polyvalente :
  - réglage de la sensibilité pour la détection de l'arc électrique,
  - réglage de la teinte d'obscurcissement,
  - réglage du délai pour le retour à l'état clair.

### Domaine d'application :

Tous les procédés de soudage électriques : MMA (électrodes enrobées), TIG, MIG/MAG ainsi que le meulage.

ATTENTION : non adaptée au soudage laser et au chalumeau.

### Données techniques :

Teinte de soudage	réglable de 9 à 13
Teinte à l'état clair	4
Vision latérale	teinte 5 - vision à 160°
Champ de vision (Lxl)	93 x 43 mm
Capteurs d'arc	4
Temps de réaction	0,2 s
Mode meulage	Oui, signalé par une led verte (teinte 4 bloquée)
Alimentation	solaire
Matière de la cagoule	polyamide nylon
Températures d'utilisation	- 5°C à + 55°C
Serre-tête	4 points d'ajustement
Poids	458 g



### Pièces de rechange :

Désignation	Art. N°	Condit.
Cellule photosensible "S4"	<b>0984 743 201</b>	<b>1</b>
Verre de rechange intérieur clair 93 x 43 mm	<b>0984 743 202</b>	<b>1</b>
Verre de rechange extérieur clair 110 x 90	<b>0984 743 102</b>	<b>1</b>
Serre-tête	<b>0984 743 105</b>	<b>1</b>
Bandeau de protection pour serre-tête	<b>0984 743 106</b>	<b>1</b>