

## CAGOULE DE SOUDEUR VENTILÉE AIRKOS



**Cagoule "S4" équipée d'une protection respiratoire autonome.**  
**Débit d'air 2 vitesses.**

**Art. N° 0984 743 400**

**Condit. :**

**Norme :**

EN 166 B, 175 B, 379, 12941.

Conforme aux normes CE, DIN, ANSI, CSA.

### Garantie :

Cellule photosensible : 1 an.

Unité de filtration : 1 an.

### Caractéristiques et avantages :

- Cagoule ventilée automatique teinte variable 9-13 :  
 - se reporter aux données techniques de la cagoule "S4"  
 Art. N°0984 743 200.
- Filtration des particules solides et liquides (PSL).
- Débit d'air 2 vitesses :  
 - 180 l/m,  
 - 220 l/m.
- Double alarme sonore :  
 - charge faible de la batterie,  
 - colmatage du filtre (remplacer le pré-filtre, puis le filtre si nécessaire).
- Batterie amovible 4 cellules Lithium-Ion.
- Autonomie de la batterie :  
 - 9 - 10 h avec débit d'air à 180 l/m (filtre neuf, préfiltre neuf et batterie récente chargée à 100 %),  
 - 5 - 6 h avec débit d'air à 220 l/m.
- Chargeur rapide 6 heures.
- Joint facial coton ignifugé, verrouillage sans velcro.
- Tuyau d'arrivée d'air PVC souple (longueur 80 cm).
- Housse de tuyau coton ignifugé.
- Ceinture large en néoprène avec traitement ignifugé.
- Pare-étincelles coque ABS.
- Poids : 1180 g.
- Niveau sonore : 65 dB (à 220 l/m).

### Domaine d'application :

Tous les procédés de soudage électriques : MMA (électrodes enrobées), TIG, MIG/MAG ainsi que le meulage.

ATTENTION : non adaptée au soudage laser et au chalumeau.

### Données techniques :

Teinte de soudage	réglable de 9 à 13
Teinte à l'état clair	4
Vision latérale	teinte 5 - vision à 160°
Champ de vision (Lxl)	93 x 43 mm
Capteurs d'arc	4
Classes optiques	1/1/1/2
Temps de réaction	0,2 s
Mode meulage	Oui, signalé par une led verte (teinte 4 bloquée)
Alimentation	solaire
Matière de la cagoule	polyamide nylon
Températures d'utilisation	- 5°C à + 55°C
Serre-tête	4 points d'ajustement
Vitesse de débit d'air	2 (180 l/m et 220 l/m)
Poids	1180 g

### Données techniques :

La cagoule ventilée AIRKOS a les mêmes caractéristiques que la cagoule "S4" (Art. N°0984 743 200).

Vous pouvez vous reporter sur la page catalogue de la cagoule "S4" pour davantage d'informations techniques.

Livrée avec un sac de rangement.

### Pièces de rechange :

Désignation	Art. N°	Condit.
Cellule photosensible "S4"	<b>0984 743 201</b>	<b>1</b>
Verre de rechange intérieur clair 98 x 47 mm	<b>0984 743 202</b>	<b>1</b>
Verre de rechange extérieur clair 110 x 97	<b>0984 743 102</b>	<b>1</b>
Serre-tête	<b>0984 743 105</b>	<b>1</b>
Bandeau de protection pour serre-tête	<b>0984 743 106</b>	<b>1</b>
Tuyau d'arrivée d'air	<b>0984 743 401</b>	<b>1</b>
Batterie Li-Ion AIRKOS longue durée	<b>0984 743 402</b>	<b>1</b>
Batterie Li-Ion AIRKOS	<b>0984 743 403</b>	<b>1</b>
Chargeur AIRKOS	<b>0984 743 404</b>	<b>1</b>
Joint facial AIRKOS	<b>0984 743 405</b>	<b>1</b>
Filtre de rechange AIRKOS	<b>0984 743 406</b>	<b>1</b>
Bande pré-filtre AIRKOS	<b>0984 743 407</b>	<b>1</b>