

FORET BÉTON DUO



Domaine d'application :

Foret haute performance pour perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie (briques silico-calcaires...) et pierre naturelle. Perçage possible en rotation pour la céramique et le marbre.

Ø mm	Long. totale mm	Long. utile mm	Type	Art. N°	Condit.
3	60	30	Queue cylindrique	0637 203 006	2
4	70	39	Queue cylindrique	0637 204 007	2
5	80	39	Queue cylindrique	0637 205 008	2
6	100	54	Queue cylindrique	0637 206 010	2
6,5	100	54	Queue cylindrique	0637 206 510	1
7	100	54	Queue cylindrique	0637 207 010	1
8	120	80	Queue cylindrique	0637 208 012	2
9	120	80	Queue cylindrique	0637 209 012	1
10	120	80	Queue cylindrique	0637 201 012	2
11	150	90	Queue cylindrique	0637 201 115	1
12	150	90	Queue cylindrique	0637 201 215	2
14	150	90	Queue cylindrique	0637 201 415	1
4	100	39	6 pans	0637 264 010	1
5	100	39	6 pans	0637 265 010	1
6	100	54	6 pans	0637 266 010	1
8	100	80	6 pans	0637 268 012	1
10	120	80	6 pans	0637 261 012	1

Foret hautes performances, travail précis grâce aux propriétés excellentes de tête de perçage.

Caractéristiques et avantages :

- Foret à durée de vie optimale extrêmement robuste, conçu pour les applications les plus dures :
 - technique de trempe sous vide ultra-moderne,
 - pointe en carbure robuste,
 - résistant à la chaleur jusqu'à 1100 ° C,
 - emmanchement spécialement trempé,
 - corps du foret à haute résistance.
- Vitesse de perçage rapide grâce à :
 - pointe en carbure agressive,
 - spirale plus hélicoïdale, évacuation plus importante.
- Certifié PGM, adapté pour les perçages prévus pour l'utilisation de cheville.

Produits associés :

Chevilles Plastiques

Marteaux perforateurs à batterie

Marteaux perforateurs et accessoires