

FORET À BOIS HSCO



Propriétés :

Durée de vie :	●●●●
Vitesse de perçage :	●●●●
Qualité du trou de perçage :	●●●●
Polyvalence :	●●●●
Comportement au perçage :	●●●●
Profondeur de perçage :	5x Ø foret

Domaine d'application :

Bois tropicaux, bois de feuillus, résineux, bois tendre, etc.
 Panneaux de fibres, mélaminés.
 Plastique souple ou dur.

Conseils de mise en œuvre :

A partir du Ø 11, décolletage au Ø 10.




Ø mm	Long. totale mm	Long. utile	Art. N°	Condit.
3	61	33	0650 810 300	5
4	75	43	0650 810 400	5
5	86	52	0650 810 500	5
6	93	57	0650 810 600	5
7	109	69	0650 810 700	5
8	117	75	0650 810 800	5
9	125	81	0650 810 900	1
10	133	87	0650 811 000	1
11	142	94	0650 811 100	1
12	151	101	0650 811 200	1
14	160	108	0650 811 400	1
16	178	120	0650 811 600	1
18	178	120	0650 811 800	1
20	178	120	0650 812 000	1

Le foret à bois pour une extrême précision et qualité de perçage ainsi qu'une évacuation des copeaux optimale.

Bois dur

Bois

Plastique



Caractéristiques et avantages :

- Qualité du perçage excellente grâce à la forme C et aux caractéristiques HSCO.
- Pointe de centrage très précise avec deux éperons, ce qui assure un guidage parfait.
- La géométrie spécifique de la goujure à double hélice permet une évacuation des copeaux optimale et une stabilité durant le perçage.
- Résistance thermique jusqu'à 600 °C.
- Arrête de coupe extrêmement tranchante, perçage rapide et précis.

Produits associés :

Visseuses - Perceuses à batterie
Lunettes de protection
Gants