

## CONNECTEUR THERMORÉTRACTABLE BOUT À BOUT



### Domaine d'application :

Connexion étanche à la poussière et à l'humidité. Bonne à très bonne résistance à l'essence, l'acide des batteries, le fuel, l'huile moteur, l'antigel, le liquide de frein, l'isopropanol.

### Données techniques :

Art. N°	0555 510 0	0555 510 1	0555 510 2	0555 510 4
Condit.	50/100	50/100	50/100	50/100
Section de câble	0,2-0,5 mm <sup>2</sup>	0,5-1,5 mm <sup>2</sup>	1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	4-6 mm <sup>2</sup>
Couleur	transparent	rouge	bleu	jaune
Rigidité diélectrique	30 kV/mm	30 kV/mm	30 kV/mm	30 kV/mm
Indice de protection	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Température de mise en oeuvre	-55 à 125°C	-55 à 125°C	-55 à 125°C	-55 à 125°C
Température de rétraction mini.	100°C	100°C	100°C	100°C
Longueur	30 mm	35 mm	35 mm	40 mm

Permet de réaliser des connexions étanches.

### Norme :

Conforme ROHS

### Caractéristiques et avantages :

- Paroi semi-transparente :
  - inspection visuelle de la connexion facilitée.
- Processus de rétreinte 40 % plus rapide :
  - gain de temps.
- Température de rétraction 100°C :
  - faible risque d'endommagement de l'isolation du câble.

### Produits associés :

Pistolet thermique HLG 2000

Câble électrique

Pince à sertir polyvalente