

## CONNECTEUR BOUT À BOUT À L'ÉTAIN

Permet de réaliser des connexions étanches.



### Caractéristiques et avantages :

- Paroi transparente :  
- inspection visuelle de la connexion facilitée.

### Données techniques :

Art. N°	0555 923 0	0555 923 1	0555 923 2	0555 923 3
<b>Condit.</b>	<b>25/100</b>	<b>25/100</b>	<b>25/100</b>	<b>25/50</b>
Couleur	blanc	rouge	bleu	jaune
Rigidité diélectrique	2 kV/mm	2 kV/mm	2 kV/mm	2 kV/mm
Indice de protection	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Température de mise en oeuvre	-55 à 125°C	-55 à 125°C	-55 à 125°C	-55 à 125°C
Température de rétraction mini.	200°C	200°C	200°C	200°C
Longueur	26 mm	42 mm	42 mm	42 mm

### Produits associés :

**Pistolet thermique HLG 2000**

**Câble électrique**

**Pince à sertir polyvalente**