

NETTOYANT CARROSSERIE WNC 40



Shampooing destiné aux lavages fréquents des véhicules, avec une intervention manuelle et lorsque le plus grand soin de la carrosserie est requis.

Caractéristiques et avantages :

- L'efficacité maximale de ce nettoyeur est obtenue avec une intervention mécanique.
- Spécialement formulé pour ne pas abimer les carrosseries :
 - idéal pour les lavages fréquents de flottes de véhicules,
 - parfaitement adapté au lavage des véhicules neufs,
 - sans danger pour les matériaux sensibles (baguettes chromées, aluminium, etc).
- Brillance élevée.
- Bon effet mouillant :
 - évite le séchage trop rapide du shampooing sur la carrosserie par temps chaud.
- Formulation protectrice de l'environnement.
- Sans NTA :
 - respectueux de l'utilisateur, ne gratte pas la gorge.
- Existe en version écocube :
 - un écocube de 2,5 l permet de reconstituer un bidon de 25 de nettoyeur WNC 40,
 - un écocube de 20 l permet de reconstituer un fût de 200 l de nettoyeur WNC 40,
 - réduit le volume de stockage,
 - permet une réduction du prix d'achat.

Domaine d'application :

Nettoyage et préparation des véhicules neufs et d'occasion, VL, PL, bus, dès lors que le lavage se fait avec une intervention manuelle (brosse ou gant de lavage, éponge, etc)

Matériel d'application :

Nettoyeur HP, système venturi, pompe doseuse, pulvérisateur, canon à mousse, seau + éponge.

Mode d'emploi :

1. Diluer le nettoyeur avec de l'eau et pulvériser le mélange sur la carrosserie de bas en haut en respectant les proportions suivantes :
 - Lavage classique 5% à 10%
 - Saletés importantes 10% à 15%
2. Apporter une aide mécanique (brosse de lavage, éponge ou gant de lavage) afin d'obtenir un résultat optimal.
3. Rincer le véhicule de haut en bas.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser le produit sécher sur la carrosserie avant rinçage, surtout par des températures ambiantes très élevées ou en cas de vent.

Dans ce cas laver le véhicule en plusieurs fois. Craint le gel.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Type	Volume l	Art. N°	Condit.
Ecocube ultra concentré	2,5	0890 470 25	1
Ecocube ultra concentré	20	0890 470 20	1
Bidon	25	0890 470	1
Fût	200	0890 470 1	1