

MAGIC CLEANING GUN

Pistolet de nettoyage à air comprimé.



Art. N° 0891 310 783

Condit. : 1

Garantie :

Le Magic Cleaning Gun n'est pas garanti car composé d'un ensemble de pièces d'usure à renouveler périodiquement.

Caractéristiques et avantages :

- Pistolet de nouvelle génération avec buse rotative sur roulement à billes :
 - plus grande efficacité de nettoyage.
- Réglage de pression d'air intégré au pistolet :
 - permet d'ajuster la puissance de nettoyage.
- Equipé d'une brosse amovible :
 - évite la projection des salissures,
 - assure la bonne distance de nettoyage.
- Raccord tournant sur l'arrivée d'air :
 - meilleur confort de travail,
 - le tuyau ne crée pas de gêne lorsque le pistolet est posé sur une surface plane.
- Livré avec raccord rapide fileté 1/4 mâle.

Domaine d'application :

Nettoyage des véhicules, sièges, tissus, tapis de sol, tableaux de bord, habillages intérieurs, coffres, tranches de portes, trappes à carburant, jantes, etc.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser avec des produits acides ou corrosifs.

Le nettoyage doit être effectué sérieusement après chaque utilisation :

- Vider le produit restant.
- Remplir le bocal avec de l'eau.
- Faire fonctionner le pistolet avec de l'eau.
- Tourner la vanne en position horizontale sur «air only», maintenir la buse du pistolet dans un seau avec de l'eau claire et appuyer sur la gâchette pour éliminer la saleté qui se trouve dans l'entonnoir.
- Lubrifier l'entrée d'air ainsi que le tube externe avec un dégrissant multifonction « propre » et faire fonctionner le pistolet pendant 10 secondes.

Un pistolet sale, non nettoyé après utilisation et dans lequel on laisse les produits stagnants est condamné à une vie très courte.

Données techniques :

Pression de travail	6,5 bars
Vitesse de rotation	5 000 tr/min.
Entrée d'air	1/4 "
Consommation d'air	310 l/min.
Contenance du réservoir	1 l
Poids	850 g
Dimensions : long. x haut. x prof.	320 x 240 x 120 mm
Niveau sonore	91,4 dB(A)

Produits associés :
MAGIC CLEANER