

COUTEAU MULTIUSAGE ÉLECTRIQUE EMS 350-SL COMPACT



STARLOCK PLUS **MASTERfleet**

Machine polyvalente.
Système " STARLOCK PLUS " :
changement et fixation rapide des
lames sans outil.

Art. N° 5706 101 1

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Durée de vie élevée :
 - ouvertures nombreuses pour une ventilation d'air optimale.
- Carter fin et ergonomique avec revêtement type "soft-grip" :
 - maintien confortable et sans fatigue.
- Système de levier, de positionnement et de fixation "STARLOCK PLUS" :
 - changement simple, rapide et sans clé des outils,
 - pas de desserrage des outils en cours d'utilisation et l'emmanchement résiste à des contraintes plus élevées.
- Démarrage progressif et sans à-coups :
 - sécurité pour l'utilisateur et début de coupe précise et sans éclats.
- Variateur électronique de la vitesse :
 - réglable sur 6 positions en fonction du type d'outil et de la matière traitée.
- Dispositif d'évacuation des poussières :
 - permet le branchement d'un aspirateur type ISS pour préserver un environnement propre et sain.
- Conception avec 4 amortisseurs directement intégrés dans la machine :
 - réduction importante des vibrations et du bruit,
 - santé de l'utilisateur préservée.
- Machine prête à l'emploi :
 - livrée avec un kit d'aspiration, un patin triangulaire six trous, douze abrasifs triangulaires six trous (grain 60, 80, 120 et 180), douze abrasifs triangulaires sans trous (grain 60, 80, 120 et 180) et la notice d'utilisation.

Domaine d'application :

Coupe précise et minutieuse en pose, rénovation, réparation et ajustement.
Sciage de pièces en tôle, en bois et en plastique de faible épaisseur.
Ponçage de petites surfaces plates ou arrondies, de coins et de bords.

Contenu :

Désignation	Art. N°	Condit.
Couteau multiusage électrique EMS 350-SL compact	5706 101 X	1
Kit d'aspiration	5806 100 017	1
Patin triangulaire auto-agrippant 6 trous (largeur 80 mm)	-	1
Abrasif triangulaire auto-agrippant 6 trous (grain 60)	-	3
Abrasif triangulaire auto-agrippant 6 trous (grain 80)	-	3
Abrasif triangulaire auto-agrippant 6 trous (grain 120)	-	3
Abrasif triangulaire auto-agrippant 6 trous (grain 180)	-	3
Abrasif triangulaire auto-agrippant sans trous (grain 60)	-	3
Abrasif triangulaire auto-agrippant sans trous (grain 80)	-	3
Abrasif triangulaire auto-agrippant sans trous (grain 120)	-	3
Abrasif triangulaire auto-agrippant sans trous (grain 180)	-	3
Notice d'utilisation	-	1
Alvéole de rangement	5806 101 995	1
Coffret ORSY vide opaque 8.4.2	5581 011 000	1

Données techniques :

Modèle	EMS 350-SL compact
Tension / Fréquence	230 V / 50 Hz
Classe d'isolation	□ / II
Puissance absorbée	350 W
Puissance débitée	190 W
Cadence de course à vide	10 000 à 19 500 /min.
Angle d'oscillation	3,4°
Niveau de pression acoustique Lp (EN 60745)	72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique Lw (EN 60745)	83 dB(A)
Vibrations ah (EN 60745)	< 2,5 m/s ² (vitesse de coupe 1) / > 15 m/s ² (vitesse de coupe 6)
Longueur de câble	5 m
Dimensions (longueur x épaisseur x hauteur)	265 x 65 x 90 mm
Poids avec batterie (EPTA 01/2003)	1,45 kg

