



## Pinces-étau à long bec

### Caractéristique :

- Pour les travaux dans les endroits les plus inaccessibles.

Long. mm	Ouverture mâchoires mm	Largeur Bec mm	Profondeur Bec mm	Poids g	Art. N°	Condit.
165	0 - 55	4.5	50	190	<b>0713 09 03</b>	1
235	0 - 70	6	60	410	<b>0713 09 04</b>	1



## Pinces-étau universelle à mâchoires courbées

Long. mm	Ouverture mâchoires mm	Largeur Bec mm	Profondeur Bec mm	Poids g	Art. N°	Condit.
135	0 - 30	6.5	20	180	<b>0713 09 06</b>	1
190	0 - 42	9	30	370	<b>0713 09 07</b>	1
235	0 - 63	10	35	610	<b>0713 09 08</b>	1



## Pinces-étau universelle à mâchoires droites

Long. mm	Ouverture mâchoires mm	Largeur Bec mm	Profondeur Bec mm	Poids g	Art. N°	Condit.
190	0 - 42	13	35	390	<b>0713 09 09</b>	1
235	0 - 63	16	40	650	<b>0713 09 10</b>	1



Long. mm	Ouverture mâchoires mm	Largeur plateau mm	Profondeur plateau mm	Poids g	Art. N°	Condit.
200	0 - 45	80	45	520	<b>0713 09 12</b>	1

## Pinces-étau serre-feuille