

GYROPHARE À LED 12/24 V

Faible consommation, tension d'alimentation de 10 à 30 V.



Agrément :

Homologations ECE R10/03 CEM et ECE R65: utilisation sur route.

Caractéristiques et avantages :

- Utilisable en 12 V et 24 V.
- Technologie LED :
 - faible consommation.
 - durée de vie élevée.
- Homologation R65 :
 - permet une utilisation routière.
- Globe orange en polycarbonate antichoc.
- Hampe flexible.
- Indice de protection : IP 65
- Art. N° 0812 420 303 :
 - fixation par ventouse et magnétique.
 - enrouleur de câble interne avec prise allume-cigare.

Domaine d'application :

Pour véhicules : agricole, TP, remorques, etc.

Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser le gyrophare à fixation magnétique Art. N° 0812 420 303 à une vitesse supérieure à 120 km/h.

Produits associés :

Phare de travail à LED PRO WORK 12/24 V

Phare de travail à LED mini

Photo n°	Type	Version	Consommation W	Diamètre mm	Haut. mm	Art. N°	Condit.
①	Gyroflash	Fixation sur tube	10,8	140	148	0812 420 300	1
②	Gyrophare	Fixation 3 points par vis	9	144	120	0812 420 301	1
③	Gyrophare	Fixation magnétique et ventouse	9	154	141	0812 420 303	1
④	Gyrophare	Fixation sur tube par serrage rapide	9	128	166	0812 420 304	1