

## MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE

En forme de crayon.



Art. N° 0703 240 0

Condit. : 1

### Caractéristiques et avantages :

- Avec échappement vers l'arrière.
- Niveau de pression acoustique : ISO 15744: 76 dB (A).
- Livrée avec collier de serrage ainsi qu'une clé et un axe.
- Outil extrêmement léger.
- Travail aisé grâce à une bonne ergonomie.
- Sensible pour les travaux de précision.

### Domaine d'application :

Idéal pour les travaux de finition et de polissage (Fraises limes carbure, meules sur tige ...)  
Pour une utilisation précise et minutieuse dans la fabrication d'outils et de moules.

### Contenu :

Désignation	Art. N°	Condit.
Collier de serrage	-	1
Clé	-	1
Axe	-	1

### Données techniques :

Puissance	75 W
Pince	3 mm
Vitesse à vide	80 000 tr/min-1
Pression en service	6 bars
Poids avec tuyau	0,310 Kg
Poids sans tuyau	0,160 Kg
Longueur du tuyau	2 mètres
Dimensions	Ø 19,3 x 154 mm
Consommation d'air	0,200 l/min
Diamètre de l'entrée d'air gaz	Ø 1/8"
Diamètre intérieur du tuyau d'air	5 mm
Echappement	Vers l'arrière (Silencieux intégré dans le tuyau).
Outils utilisables	Fraises limes carbure et meules sur tige Ø de queue 3 mm



### Produits associés :

Meules sur tige  
Fraises universelles carbure  
Compresseurs  
Tuyaux, tubes et rallonges  
Huile spéciale pour appareils pneumatiques  
Raccord rapide mâle taraudé  
Raccord rapide fileté