

MEULEUSE D'ANGLE ÉLECTRIQUE Ø 125 MM EWS 17-125 POWER



Machine ergonomique et robuste,
adaptée pour des travaux intensifs de
trouçonnage ou de meulage.

Art. N° 5707 006 0

Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Durée de vie élevée :
 - ouvertures nombreuses pour une ventilation d'air optimale,
 - moteur "marathon" avec une résistance jusqu'à 220°C.
- Carter fin et uniforme :
 - maintien confortable et sans fatigue.
- Poignée avec amortisseur de vibrations et réversible :
 - préserve la santé de l'utilisateur et convient également pour les gauchers.
- Carter de protection avec levier de blocage :
 - mise en place simple et verrouillage rapide.
- Bouton de blocage de l'axe fileté :
 - changement rapide du disque,
 - possibilité de freinage de la rotation du disque après arrêt de la machine.
- Démarrage progressif :
 - début de coupe sans éclats.
- Régulation électronique du moteur :
 - vitesse de rotation constante pour une coupe et meulage uniforme et propre.
- Système de protection contre les surcharges :
 - évite l'échauffement et l'endommagement du moteur.
- Débrayage mécanique type "auto-stop" :
 - protection anti-recul en cas de blocage du disque dans la matière.
- Système de protection anti-redémarrage :
 - pas de mise en marche involontaire en cas de coupure intempestive de l'alimentation électrique.

Contenu :

Désignation	Art. N°	Condit.
Meuleuse d'angle électrique EWS 17-125 power	5707 006 X	1
Charbon moteur	5807 005 014	2
Poignée de maintien anti-vibration	5807 004 009	1
Carter de protection	5807 003 014	1
Rondelle de calage	0708 414 032	1
Ecrou de serrage	0708 445 031	1
Clé à ergots	5807 001 036	1
Notice d'utilisation	-	1
Instructions générales de sécurité	-	1

Données techniques :

Modèle	EWS 17-125 power
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Classe de protection	□ / II
Puissance absorbée	1700 W
Puissance débitée	1040 W
Vitesse de rotation à vide	11 000 tours/min.
Filetage de la broche	M 14
Diamètre maxi du disque	125 mm
Intensité de bruit (EN 60745)	93 dB(A)
Niveau de bruit (EN 60745)	104 dB(A)
Vibration (EN 60745)	< 2,5 m/s ² (ponçage) / 6 m/s ² (meulage)
Dimensions (long. x ép. x haut.)	320 x 80 x 110 mm
Longueur du câble d'alimentation	4 m
Poids de la machine	2,5 kg



Accessoires :

Désignation	Art. N°	Condit.
Ecrou de serrage rapide Fixtec	0702 480 900	1