

RIVETEUSE OLÉOPNEUMATIQUE DBZ 171



Pour la pose de rivets de structure.

Art. N° 2946 937 3

Condit. : 1

Garantie :

1 an, pièces et main d'oeuvre.

Caractéristiques et avantages :

- Corps en ABS.
- Equipé d'un récupérateur de clous et d'un raccord orientable 360° avec embout à barbe 3/8.
- Possibilité d'adapter un raccord 1/4 gaz.
- Avec molette de régulation d'air qui permet le maintien des rivets dans toutes les positions.
- Nettoyage du jeu de mors tous les 3000 rivets posés.
- Pistolet complet avec 6 embouchures, livré avec clé mâle coudée 5 mm et flacon d'huile hydraulique.

Domaine d'application :

Ø du rivet	Aluminium	Cuivre	Acier	Inox	Cuivre/Nickel	Monel
4,8/5		x	x	x	x	x
6	x	x	x	x		
6,4	x		x	x		
7,8	x					

Domaine d'application :

Carrosseries industrielles, charpentes légères, machines agricoles, industries ferroviaires.

Précautions d'emploi :

Veillez utiliser de l'huile hydraulique identique à Shell Telas T17.

Contenu du coffret :

Désignation	Art. N°	Condit.
Riveteuse oléopneumatique DBZ 170	-	1
Embouchure de rechange pour rivet 6 - 6,4	0946 776	1
Embouchure de rechange pour rivet 7,8	0946 777	1
Embouchure de rechange pour rivet Huck 3/16	0946 773	1
Embouchure de rechange pour rivet Huck 1/4	0946 772	1
Embouchure de rechange pour rivet Monobolt 1/4 (6,4 mm)	0946 774	1
Embouchure de rechange pour rivet Monobolt 3/16 (4,8 mm)	0946 779	1
Mors de rechange jeu de 3 pièces Monobolt/Huck	0946 778	1
Mors de rechange rivets standard	0946 771	1
Clé mâle coudée 5 mm	0715 31 40	1
Flacon d'huile hydraulique	0949 34	1

Données techniques :

Pression d'utilisation	6 bars
Diamètre du passage d'alimentation d'air	8 mm
Consommation d'air par cycle	10,9 litres
Puissance maximum à 6 bars	2 000 kg
Longeur	322 mm
Hauteur	338 mm
Diamètre de la base	145 mm
Diamètre de la tête	24 mm
Longeur de la tête	56 mm
Poids	2,8 kg

Produits associés :

Rivets aveugles
Rivets tubulaires taraudés
Rivets de structure
Gants
Vêtements
Premiers secours
Chaussures de sécurité

M 16 10 91