



Vis Zebra Pias AW TCB Ac Zi

Vis auto-perceuse.
Empreinte AW.
Tête cylindrique bombée.
Acier Zingué.

Avantages de la vis Zebra Pias :

- Facilité de mise en oeuvre.
- Perçage, taraudage et vissage en une seule opération.
- Ne nécessite pas d'outils complémentaires (foret, taraud, ...)
- Gain de temps.
- Précision du diamètre de perçage.

Avantages de l'empreinte AW :

- **Grande surface de contact :**
 - centrage parfait,
 - transmission optimale du couple de serrage,
 - tenue de la vis sur l'embout.
- **Faible conicité :**
 - effort axial nul : la force de rejet de l'embout n'est plus perceptible,
 - force d'avance faible,
 - durée de vie de l'embout.

Ø mm	Long. mm	Ø dk mm	k mm	Plage de perçage mm	Vitesse de perçage tr/min	Empreinte	Art. N°	Condit.	
2,9	13	5,3	2,60	0,7 - 1,9	1 700 - 2 500	AW 10	0206 29 13	1000	
	16	5,3	2,60	0,7 - 1,9	1 700 - 2 500	AW 10	0206 29 16	1000	
	19	5,3	2,60	0,7 - 1,9	1 700 - 2 500	AW 10	0206 29 19	1000	
3,5	13	6,9	2,75	0,7 - 2,25	1 700 - 2 500	AW 10	0206 35 13	1000	
	16	6,9	2,75	0,7 - 2,25	1 700 - 2 500	AW 10	0206 35 16	1000	
	19	6,9	2,75	0,7 - 2,25	1 700 - 2 500	AW 10	0206 35 19	1000	
	22	6,9	2,75	0,7 - 2,25	1 700 - 2 500	AW 10	0206 35 22	1000	
	25	6,9	2,75	0,7 - 2,25	1 700 - 2 500	AW 10	0206 35 25	1000	
	9,5	6,9	2,75	0,7 - 2,25	1 700 - 2 500	AW 10	0206 35 95	1000	
3,9	13	7,5	3,10	0,7 - 2,4	1 700 - 2 500	AW 20	0206 39 13	1000	
	16	7,5	3,10	0,7 - 2,4	1 700 - 2 500	AW 20	0206 39 16	1000	
	19	7,5	3,10	0,7 - 2,4	1 700 - 2 500	AW 20	0206 39 19	1000	
	22	7,5	3,10	0,7 - 2,4	1 700 - 2 500	AW 20	0206 39 22	1000	
	25	7,5	3,10	0,7 - 2,4	1 700 - 2 500	AW 20	0206 39 25	1000	
	32	7,5	3,10	0,7 - 2,4	1 700 - 2 500	AW 20	0206 39 32	1000	
	38	7,5	3,10	0,7 - 2,4	1 700 - 2 500	AW 20	0206 39 38	100	
4,2	13	8,0	3,45	1,75 - 3,0	1 200 - 1 800	AW 20	0206 42 13	1000	
	16	8,0	3,45	1,75 - 3,0	1 200 - 1 800	AW 20	0206 42 16	1000	
	19	8,0	3,45	1,75 - 3,0	1 200 - 1 800	AW 20	0206 42 19	1000	
	22	8,0	3,45	1,75 - 3,0	1 200 - 1 800	AW 20	0206 42 22	1000	
	25	8,0	3,45	1,75 - 3,0	1 200 - 1 800	AW 20	0206 42 25	1000	
	32	8,0	3,45	1,75 - 3,0	1 200 - 1 800	AW 20	0206 42 32	1000	
	38	8,0	3,45	1,75 - 3,0	1 200 - 1 800	AW 20	0206 42 38	1000	
	45	8,0	3,45	1,75 - 3,0	1 200 - 1 800	AW 20	0206 42 45	1000	
	4,8	13	9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 13	1000
		16	9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 16	1000
19		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 19	1000	
22		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 22	1000	
25		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 25	500	
32		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 32	500	
38		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 38	500	
45		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 45	500	
50		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 50	100	
55		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 55	500	
60		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 60	100	
70		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 70	100	
80		9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 80	100	
90	9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 90	100		
100	9,5	3,85	1,75 - 4,0	1 200 - 1 800	AW 25	0206 48 100	100		
5,5	16	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 16	500	
	19	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 19	500	
	22	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 22	500	
	25	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 25	100	
	32	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 32	100	
	38	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 38	100	
	45	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 45	100	
	50	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 50	100	
	60	10,8	3,95	1,75 - 5,25	1 200 - 1 800	AW 25	0206 55 60	100	

Dimensions :

Empreinte	Embout 1/4"	Embout 5/16"
AW 10	0614 511 0	0614 551 0
AW 20	0614 512 0	0614 552 0
AW 25	0614 512 5	0614 552 5

Produits associés :

0964 206 0 Assortiment
Zebra Pias AW TCB Ac Zi

Embouts

Visseuses - perceuses