

LINGETTES IMPRÉGNÉES DISTRINET



Domaine d'application :

Dissout efficacement les graisses, huiles, goudrons, colles, peintures, encres d'imprimerie, odeurs d'essence et de gasoil, traces d'herbe...

Mode d'emploi :

*Faire des tests préalable, sur une surface cachée, sur tous les objets peints, vernis, et en caoutchouc.

Désignation	Format de la lingette cm	Art. N°	Condit.
Distrinet 70	27 x 31 cm	0893 936 70	1 seau de 70 lingettes
Distrinet 40	20 x 25 cm	0893 936 71	1 seau de 40 lingettes

Conditions de stockage :

Pour éviter l'altération du produit et ainsi garantir une efficacité optimale, stocker à une température entre 0 à 30 °C.

Lingettes imprégnées universelles.

Utilisateurs :

Industrie, maintenance, imprimerie, mécanique, intervention, bâtiment, peinture

Caractéristiques et avantages :

- Lingettes non tissées imprégnées d'une solution nettoyante très puissante :
 - nettoie rapidement les mains et tous les matériaux* sans laisser de résidus.
- Composée d'une face rugueuse qui permet de désincruster les salissures les plus tenaces et d'une face douce pour essuyer et éliminer les résidus.
- Utilisation sans eau ni savon :
 - rapide : sans rinçage,
 - pratique : utilisable en toutes situations, pas besoin de point d'eau.

Produits associés :

Chiffon microfibre "chamoisé"

Tampon d'essuyage

Chiffon microfibre multi usage PRO

Chiffon microfibre "surfaces sensibles"

Chiffon microfibre "carrosserie"