



### Domaine d'application :

Fixation de lambris, boiseries de portes et fenêtres, liteaux et parements de porte, profilés, parclozes, planches, panneaux de finition, baguettes, moulures, plinthes, cadres, etc.

### Caractéristiques techniques :

Dimensions (Lxlxh)	241x67x245 mm
Poids	1090 g
Capacité du magasin	100 pointes
Longueur utile du bec	40 mm
Pression d'utilisation	4,8 à 8,3 bars
Pression d'utilisation maximale	8,3 bars
Consommation d'air par coup à 7 bars	1,13 litres
Passage d'air	Ø 6 mm
Filetage raccord	1/4"
Niveau psophométrique A	89,5 dBA
Niveau de pression acoustique	77,2 dBA
Vibrations	1,94 m/s <sup>2</sup>

### Détails du DSK 1555 (concerne également la DKG 1040).



① Sélecteur mode coup par coup et mode rafale.  
② Molette de réglage de l'enfoncement des projectiles.



Filter à air auto nettoyant avec extraction d'air réglable et attache ceinture.



Bouton poussoir du magasin à projectiles.

**Projectiles : voir au dos.**

## Cloueur Pneumatique DSK 1555

Pour la mise en œuvre de pointes tête homme Ø 2 mm (type WX) et pointes tête homme réduite Ø 1,6 mm (WY).

Art. N° 0703 547 0

Condit. : 1

### Caractéristiques :

- Conçu pour des pointes de Ø de fil 1,2 mm.
- Dispositif de sécurité intégré sur le bec.
- Muni d'une molette rouge repérable qui règle l'enfoncement des pointes.
- Travail en coup/coup ou en rafale.
- Longueur des brads de 15 mm à 54 mm.

### Avantages :

- Très puissant et silencieux.
- Ressort de gâchette pour un retour plus rapide et une fréquence de tir constante.
- Sélecteur rouge repérable qui assure en toute sécurité le mode coup/coup ou le mode rafale.
- Déclenchement par contact du bec sur le matériau.
- Bec de forme arrondie qui facilite grandement le positionnement des pointes.
- Possibilité de fixer un tampon anti marquage sur le bec (2 tampons livrés).
- Magasin en magnésium pour alléger le poids et accroître la maniabilité.
- Magasin gradué de 0 à 15 cm pour l'entraxe entre 2 tirs.
- Arrêt des tirs lorsque le magasin est presque vide (arrêt à 1 pointe).
- Ouverture et chargement rapides des pointes.
- Extraction d'air réglable.
- Equipé d'un filtre à air auto nettoyant pour préserver l'appareil.
- Commande exempte d'huile, ne nécessitant ainsi aucun entretien.
- Attache ceinture.
- Livré dans un coffret en PEHD avec lunette de protection, clés d'entretien, sans raccord pneumatique.

Cet appareil est à équiper d'un raccord mâle préfileté 1/4" passage au Ø 6 mm.  
Art N° 1989 066 151



- ▲ Compresseurs K200 ou K400
- ▼ Tuyau et raccord 1/4"