



Domaine d'application :

Travaux de charpente, chalets, ossature bois, bardages, planchers, caisses, palettes, etc.

Caractéristiques techniques :

Dimensions (Lxlxh)	385x145x370 mm
Poids	3600 g
Capacité du magasin	200 à 300 pointes
Longueur utile du bec	55 mm
Pression d'utilisation	5 à 8 bars
Pression d'utilisation maximale	8,3 bars
Consommation d'air par coup à 7 bars	2,97 litres
Passage d'air	Ø 8 mm
Filetage raccord	1/4"
Niveau psophométrique A	101 dBA
Niveau de pression acoustique	88 dBA
Vibrations	6,07 m/s ²

Projectiles :

Pointes en rouleau à tête ronde plate large - Type Coils 15°.

	Matières/ Finitions	Ø fil en mm	L en mm	Art. N°	Condit.
	Acier brut lisse résiné	2,5	45	0481 23 45	7200
	Acier brut lisse résiné	2,5	55	0481 23 55	7200
	Acier brut lisse résiné	2,8	65	0481 692 865	5000
	Acier brut lisse résiné	3,1	90	0481 693 190	3150
	Acier brut annelé résiné	2,5	45	0481 590 145	7200
	Acier brut annelé résiné	2,5	50	0481 590 150	7200
	Acier brut annelé résiné	2,8	65	0481 590 165	5000
	Acier brut annelé résiné	2,8	68	0481 590 068	4500
	Acier brut annelé résiné	3,1	80	0481 590 080	4500
	Acier brut annelé résiné	3,1	90	0481 590 090	3150
	CLASS N°1 annelé résiné	2,5	45	0481 233 45*	7200
	CLASS N°1 annelé résiné	2,5	55	0481 233 55*	7200
	CLASS N°1 annelé résiné	2,5	60	0481 233 60*	7200
	CLASS N°1 annelé résiné	2,8	68	0481 233 68*	4500
	CLASS N°1 annelé résiné	3,1	90	0481 233 90*	3150

*CLASS N°1 = Alternative des pointes galvanisées à chaud (65 % de zinc/m²) - Bonne résistance à la corrosion.

Cloueur Pneumatique DCN 4590

Pour la mise en oeuvre de pointes en rouleau de 45 à 90 mm.

Art. N° 0703 558 0

Condit. : 1

Caractéristiques :

- Conçu pour des pointes de Ø 2,5 à 3,8 mm.
- Dispositif de sécurité intégré sur le bec avec écran de protection plastique.
- Muni d'une molette rouge repérable qui règle l'enfoncement des pointes.
- Travail en coup/coup ou en rafale.
- Silencieux incorporé.
- Longueur des pointes en rouleau de 45 mm à 90 mm.

Avantages :

- Puissant, il combine maniabilité et fort rendement.
 - Recommandé pour un usage intensif.
 - Appareil bien équilibré.
 - Ressort de gâchette pour un retour plus rapide et une fréquence de tir constante.
 - Sélecteur rouge repérable qui assure en toute sécurité le mode coup/coup ou le mode rafale.
 - Déclenchement par contact du bec sur le matériau.
 - Possibilité de fixer un tampon anti marquage sur le bec (tampon livré).
 - Chargeur robuste en plastique transparent (pour contrôler le niveau des pointes) et équipé d'un plateau réglable sur 4 hauteurs.
 - Ouverture et chargement rapides des pointes.
 - Extraction d'air réglable.
 - Equipé d'un filtre à air pour préserver l'appareil.
 - Livré dans une sacoche de transport en nylon avec poignées, bretelles et poches, lunette de protection, clés d'entretien, burette d'huile, sans raccord pneumatique.
- Cet appareil est à équiper d'un raccord mâle prêtéfilonné filetage 1/4" passage au Ø 8 mm.**
Art N° 1989 086 151

Compresseur K400
Tuyau et raccord 1/4"