



Cloueur à gaz bois

DIGA WO-1/34

Spécial charpentier/couvreur.
Pour la mise en œuvre de pointes en bande 34° de 40 à 90 mm dans le bois.

Art. N° 0864 93
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :

- Appareil puissant et équilibré.
- Magasin en aluminium pour alléger le poids et favoriser la maniabilité.
- Indicateur LED du niveau de charge de la batterie sur la poignée.
- Molette de réglage pour la profondeur de pénétration de la pointe.
- Bec cranté qui empêche tout dérapage et qui permet un positionnement précis sur le bois.
- Crochet d'attache pour porter l'appareil à la ceinture.
- Sécurité de la gâchette lorsque le magasin est presque vide (blocage du tir à 7 pointes).
- Recharge rapide du magasin grâce au déverrouillage par levier de la coulisse de maintien des pointes.
- Ventilateur intégré pour une évacuation optimale des résidus de gaz.
- Equipé d'un filtre à air pour éviter l'accumulation des poussières.
- Livré dans un coffret plastique résistant aux chocs avec 2 batteries et 1 chargeur.

Contenu du coffret :

Désignation	Art. N°	Condit.
Cloueur à gaz DIGA WO-1/34	-	1
Batterie 6 V / 1,6 Ah NiMH	0864 903	2
Chargeur	0864 902	1
Lunettes de protection en polycarbonate	0899 102 0	1
Bouchons de protection auditive Soft	-	2
Notice d'utilisation	-	1

Données techniques :

Caractéristiques	WO-1/34
Rendement	1000 tirs/heure
Longueur et diamètre maxi de la pointe	90 x 3,1 mm
Capacité du magasin	40 pointes
Intensité du bruit (EN 12549)	98,8 dB (A)
Niveau de bruit (EN 12549)	105,4 dB (A)
Autonomie de la batterie	3000 tirs
Temps de charge de la batterie	120 min.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	380 x 110 x 390 mm
Poids de la machine	3,55 kg

Packs projectiles 34° + cartouches de gaz 80 mL :

Matière Finition	Dimensions (mm)	Art. N°	Condit. pointes	Condit. cartouches
Acier zingué annelé résiné	51 x 2,8	0864 928 351	3300	3
	63 x 2,8	0864 928 363	3300	3
	70 x 2,8	0864 928 370	2200	2
	80 x 2,8	0864 928 380	2200	2
Acier zingué lisse résiné	90 x 3,1	0864 931 290	2200	2
Acier inox annelé résiné	51 x 2,8	0864 928 451	3300	3
	63 x 2,8	0864 928 463	3300	3

Cartouche de gaz :

Contenu	Art. N°	Condit.
Butane / Propane 80 mL	0864 900 200	2