

MESURE COURTE ROULANTE



Long. m	Largeur du ruban mm	Art. N°	Condit.
2	13	0714 64 510	1/5
3	16	0714 64 511	1/5
5	19	0714 64 512	1/3
5	25	0714 64 514	1/3
8	25	0714 64 516	1/3

Boîtier plastique ABS rond.

Norme :

Approbation européenne classe de précision II.

Caractéristiques et avantages :

- Ruban en acier trempé jaune très rigide avec revêtement acrylique.
- Graduation métrique en rouge et noir.
- Crochet rond fixé par 2 rivets (3 rivets pour les rubans de largeur 25 mm).
- Agrafe de ceinture métallique amovible.
- Bouton de blocage ferme, sans risque de glissement de ruban.

Produits associés :

Règles et règlets

Marquage

Equerres

Niveaux

Mètres à branches

MESURE COURTE ROULANTE, BOÎTIER PLASTIQUE ET ÉLASTOMÈRE



Désignation	Long. m	Art. N°	Condit.
Mesure courte roulante 5 m x 25 mm	5	0714 64 518	1
Mesure courte roulante 8 m x 25 mm	8	0714 64 538	1
Mesure courte roulante 10 m x 25 mm	10	0714 64 540	1

Haute qualité. Boîtier ABS rond.

Caractéristiques et avantages :

- Ruban en acier trempé très rigide avec revêtement acrylique blanc au recto et jaune au verso.
- Graduation recto-verso métrique en rouge et noir.
- Crochet rond fixé par 4 rivets.
- Clip ceinture en métal amovible et dragonne.
- Bouton de blocage ferme, sans risque de glissement de ruban.
- Classe de précision II.
- Largeur du ruban : 25 mm.
- Rigidité horizontale non soutenue : 2,2 m.
- Rigidité verticale non soutenue : 3,6 m.
- Résistante aux chocs.
- Excellente prise en main.
- Dotée d'un amortisseur de chocs et 4 rivets.