


Domaine d'application :

Pour des tests de courant alternatif, continu et de polarité.

Dimensions :

200 x 50mm.

Tension en Volts	Long. du câble mm	Art. N°	Condit.
6 à 400	900	0715 53 06	1

ELMO Mini Tester

Testeur de tension courant alternatif et continu de 6 à 400V.

Norme :

EN 61010

Caractéristiques :

- Repérage Phase / Neutre.
- Indication de la polarité (+ / -).
- Affichage à 6 LEDs.
- IP 20.
- Fonctionne sans pile.



Section des câbles mm ²	Longueur des câbles m	Ampères	Affectation	Art. N°	Condit.
16	3,5	200	VL	0772 25 16	1
25	4,0	400	VL / utilitaire	0772 35 25	1
50	5,0	500	PL / engins	0772 50 50	1

Câble de démarrage VL/PL

Pinces en laiton brut.

Utilisateur :

Démarrage instantané de tous types de véhicules ayant la batterie affaiblie ou vide grâce au branchement sur une batterie en bon état de charge.

Caractéristique :

- Câbles et pinces de deux couleurs différentes.

Avantages :

- Insensible à l'oxydation.
- Excellent conducteur électrique.
- Pas de risque de confusion des branchements et donc de court circuit.