



Disque à lamelles LONGLIFE Zirconium plat

Norme :

EN 13743

Conforme aux plus hauts standards de sécurité.

Conforme à l'oSa (Organisation pour la Sécurité des Abrasifs).

Caractéristiques :

- Abrasif ZIRCONIUM.
- 6 couches de lamelles superposées.
- Plateau fibre de verre.

Avantages :

- 6 couches de lamelles superposées pour une durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure aux produits standards.
- Auto-affûtage du Zirconium pour une excellente performance de ponçage et un fort pouvoir d'enlèvement de matière.
- Abrasif auto lubrifié afin de limiter l'échauffement du support.
- Exempt de fer, de chlore et de soufre pour une absence totale de traces de rouille après utilisation et un respect total de l'environnement et des utilisateurs.
- Support en tissu polyester ultra résistant pour une faible usure des lamelles.
- Plateau constitué de plusieurs couches de fibre de verre + lamelles = faible niveau sonore, faibles vibrations et confort de travail optimal.
- Permet un état de surfacage régulier sans trace de broutage.

Domaine d'application :

Spécialement élaboré pour le travail de l'acier, de l'inox et de l'aluminium. Parfaitement adapté pour les opérations de surfacage, d'ébavurage et d'arasage des cordons de soudure.

Ø mm	Alésage mm	Vitesse max. Tr/min	Grain	Art. N°	Condit.
115	22	13 300	40	0578 480 514	10
115	22	13 300	60	0578 480 516	10
125	22	12 200	40	0578 480 524	10
125	22	12 200	60	0578 480 526	10

