

# Brosses rotatives pour Travaux intensifs



## Brosse rotative en bout

*Ebavurage localisé.*

### Domaine d'application :

Brossage d'endroits difficiles d'accès. Décrassage de perles et de laitiers de soudure.

**Composition :** Fils d'acier mèches torçadées.

Ø mm	Tige Ø mm	Ø fils mm	Vitesse de rotation max. tr/mn.	Art. N°	Condit.
13	6	0,3	22 000	<b>0714 69 04</b>	1
25	6	0,3	20 000	<b>0714 69 05</b>	1

**Mode d'emploi :** Mise en oeuvre avec une perceuse.



## Brosse rotative circulaire sur tige

### Domaine d'application :

Dérouillage, décrassage du laitier, décapage de peinture et de protection de carrosserie.

### Composition :

Fils d'acier, mèches torçadées sur deux rangs.

Ø mm	Tige Ø mm	Ø fils mm	Vitesse de rotation max. tr/mn.	Art. N°	Condit.
70	6	0,5	15 000	<b>0714 69 06</b>	1

### Mode d'emploi :

Mise en oeuvre avec une perceuse.