

## MEULES À ÉBARBER ZIRCO+

**Haut de gamme.**  
**Très haut rendement.**



### Norme :

Conforme à la norme EN 12413.

Label OSA.

Conforme au décret 2003 - 158.

### Caractéristiques :

- Travail de l'acier et de l'inox.
- Abrasif Zirconium - Corindon.

### Avantages :

- Technologie bi-couche offrant une très forte concentration de Zirconium dans la partie d'attaque pour un excellent pouvoir d'enlèvement de matière.
- Forte agressivité pour un grand confort de travail.
- Longévité accrue.
- Etiquette pressée dans la masse du disque pour supprimer tout risque de décollement.

### Produits associés :

**Lunettes - Ecrans**



**Gants**

**Meuleuses**

### Domaine d'application :

Performant pour l'acier et l'inox.

Idéal pour chaudronneries, fonderies, forges, charpentiers métalliques, fabricants de portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, tôleries, électriciens...

Désignation	Ø mm	Epais. mm	Alésage mm	Moyeu	Spécification	Vitesse de rotation max. tr/min	Art. N°	Condit.
Meule à ébarber	125	6,4	22,23		Z 30 R BF	12 200	<b>0669 125 064</b>	<b>20 / 50</b>
Meule à ébarber	230	6,4	22,23		Z 24 R BF	6 650	<b>0669 230 064</b>	<b>10 / 25</b>