

## DISQUES À TRONÇONNER SPEED POUR ACIER

**SPEED**



### Spécifique.

#### Norme :

Conforme à la norme EN 12 413.

Label OSA.

Conforme au décret 2003 - 158.

#### Caractéristiques :

- Gamme tendre spécialement adaptée aux épaisseurs fines.

#### Avantages :

- Coupe extrêmement rapide.
- Grande précision de coupe.
- Peu de bavure.

#### Domaine d'application :

Performant pour l'acier.

Idéal pour la découpe de tôles, de tubes, de profils, de câbles d'acier, de fers d'armement.







Préconisé pour les serrureries, les chaudronneries, les constructions métalliques et les bardages.

#### Produits associés :

Lunettes - Ecrans

Gants

Meuleuses

Diam. x epais.	Alésage mm	Moyeu	Spécification	Vitesse de rotation max. tr/min	Art. N°	Condit.
115 x 1,0	22,23		5A 60 S4 BF	13 300	<b>0664 101 150</b>	<b>25</b>
115 x 1,6	22,23		5A 60 S4 BF	13 300	<b>0664 101 151</b>	<b>25</b>
125 x 1,0	22,23		5A 60 S4 BF	12 200	<b>0664 101 250</b>	<b>25</b>
125 x 1,6	22,23		5A 60 S4 BF	12 200	<b>0664 101 251</b>	<b>25</b>
180 x 2,0	22,23		A 46 R 3 BF	8 500	<b>0664 101 802</b>	<b>25</b>
230 x 2,0	22,23		A 46 R 3 BF	6 600	<b>0664 102 302</b>	<b>25</b>